

HDC IP68 16B FRAME M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Az új RockStar® burkolatok ellenállnak a tengervíznek és magas szintű ütésállóságot biztosítanak, teljesítik az IP 68 és IP 69K védelemet, extrém környezeti feltételek alatti használatra lettek kifejlesztve és eleget tesznek a DIN EN 61373 szabvány 2. kategória szerinti magas vibrációs követelményeknek (forgóváz). Így ez a házcsalád ideálisan alkalmas a nagy igénybevételre tervezett csatlakozások hiba- és karbantartás nélküli működéséhez a szállítás és közlekedés mérnöki, valamint az energetikai és az extrém követelményeket támaztó alkalmazásokban. A fejlesztés során megvalósított mérések a burkolatokat rendkívüli módon EMC-ellenállóvá tették.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztály: IP66, IP68, IP69, bedugva, , Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard, Kábelbevezetések mérete: none
Rendelési szám	1110910000
Típus	HDC IP68 16B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886975
Qty.	1 Darab

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	129 mm	Mélység (coll)	5.0787 inch
Magasság	14 mm	Magasság (coll)	0.5512 inch
Szélesség	58 mm	Szélesség (coll)	2.2835 inch
Rögzítési méret - magasság	32 mm	Rögzítési méret - szélesség	103 mm
Nettó tömeg	66 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -50 °C ... 125 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül		
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC		
Vegyszerállóság	Anyag	Aceton	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Dízelolaj	
	Vegyszerállóság	Instabil	
	Anyag	Etilalkohol	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Sebességváltó-olaj	
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
	Anyag	Hidraulikaolaj	
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
	Anyag	Mosóbenzin	
	Vegyszerállóság	Instabil	
	Anyag	Izzadság	
	Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló	
	Anyag	Prémium benzin	
	Vegyszerállóság	Instabil	
	Anyag	Víz	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	UV	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	
	Anyag	Ózon	
	Vegyszerállóság	Ellenálló	

Méretetek

Furat osztás hossz, A2	103 mm	Kábelbevezetés	Nem
Ház teljes hossza	129 mm	B ház magasság	14 mm

Verzió

Tömszelencék száma	0	Kábelbevezetések mérete	none
Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Fedél	burkolat nélkül

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Kivitel	Standard	Telepítési szerkezeti méret	6
Kábelbevezetés	Nem	Típus	Válaszfal (átvezető)
Tömítés	tömítés nélkül	Szín (RAL)	RAL 7001, RAL 9005
BG	6	Suitable for ModuPlug®	Igen

Általános adatok

Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Védelmi osztály	IP66, IP68, IP69, bedugva
ENT házak	Igen		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

