

**IE-C5DD4UG0450A20A20-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Összeszerelt IE kábelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, zöld,  
húzólánc kompatibilis, RJ45

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Energialánc kábel, PROFINET, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 45 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1173030450</a>                                                                                  |
| Típus          | IE-C5DD4UG0450A20A20-E                                                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4050118394610                                                                                               |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                     |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |        |             |                |
|-------------|--------|-------------|----------------|
| Hossz       | 45 m   | Hossz, inch | 1771.6535 inch |
| Nettó tömeg | 2820 g |             |                |

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -50 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -20 °C...60 °C |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Kábel szabványok

|                           |                                                   |                          |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Standard, szigetelőanyag  | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standard, vezetékananyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Standard, árnyékoló anyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |                          |                       |

## Szabványok

|                           |                                                   |                          |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Standard, szigetelőanyag  | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standard, vezetékananyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Standard, árnyékoló anyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |                          |                       |

## Dugó, bal

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolt |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolt |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Kábel elektromos tulajdonságai

|                    |                                             |                 |           |
|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Kategória          | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) | Sebesség        | 180 m/min |
| Kapacitás 1 kHz-en | 52 nF/km                                    | Hurokellenállás | 120 Ω/km  |

## IE-C5DD4UG0450A20A20-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                          |                   |                                |                          |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Jelterjedési idő         | 5.3 ns/m          | Test voltage: wire-wire-shield | 2000 Veff/ 50 Hz; 1 perc |
| Differenciáló ellenállás | 3 %               | Üzemi feszültség, UL           | 600 V                    |
| Döntés késleltetése      | 40 ns/100m        | Operating voltage (UL rating)  | 600 V                    |
| Átviteli impedancia      | 20 mΩ/m 10 MHz-en | Jellemző impedancia            | 100± 15 Ω 1–100 MHz-en   |

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                     |                                   |                                    |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Olajokkal szembeni ellenállás       | in accordance with IEC 60811-2-1  | Szilikonmentes                     | Igen               |
| UV-álló                             | Igen                              | Húzóerő                            | ≤ 150 N            |
| Halogén                             | IEC 60754-2 szerint halogénmentes | Gyorsulás                          | 4 m/s <sup>2</sup> |
| Min. hajlítási sugár, ismétlődő     | 7,5 x kábelátmérő                 | Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 5 x kábelátmérő    |
| Kopásállóság                        | nagyon jó                         | Hajlítási ciklusok                 | 3 millió           |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1    | Sebesség                           | 180 m/min          |
| Tűzterjedés                         | Nem                               |                                    |                    |

## Kábel szerkezet


|                            |                                                           |                                     |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Sodratok                   | 7                                                         | Köpeny színe                        | zöld (RAL 6018)                   |
| Standard megnevezések      | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0,75/1,5-100 LI VZN<br>GN FRNC         | Keresztmetszet                      | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm <sup>2</sup> |
| Árnyékolás                 | SF/UTP                                                    | Vezetékek száma                     | 4                                 |
| Szigetelés keresztmetszete | 1.5 mm                                                    | Szigetelés                          | PE                                |
| Köpenyátmérő, max.         | 6.7 mm                                                    | Köpenyátmérő, min.                  | 6.3 mm                            |
| Köpeny anyaga              | PUR                                                       | Töltő                               | Központi elemként                 |
| Vezetékek elrendezése      | Csillagnégyes                                             | Vezeték érszigetelésének vastagsága | 0.38 mm                           |
| Komplett árnyékolás        | Alumínium fólia, Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat | Árnyékoló fonat átfedése            | 85 %                              |
| Vezeték anyag              | Többeres ónozott rézhuzal                                 | Belső köpeny átmérője               | 3.9 mm                            |
| Köpeny anyagvastagsága     | 0.9 mm                                                    | Vezetékek – vezetékpárok színrendje | fehér, sárga, kék, narancssárga   |
| Árnyékoló fonat vastagsága | 0.13 mm                                                   |                                     |                                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

**Rajzok**

**Méretrajz**




**Vezetékezés**

| RJ45 |        | RJ45 |
|------|--------|------|
| 1    | yellow | 1    |
| 2    | orange | 2    |
| 3    | white  | 3    |
| 6    | blue   | 6    |

## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | TM-I 12 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér              |
| GTIN (EAN)     | 4008190348977              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |
| Típus          | TM-I 18 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190349011              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |