

**VGM40-SS68 20-32 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Ipari nehézcsatlakozók, Tartozékok, Tömszelencék, nemesacél 1.4305 (303) |
| Rendelési szám | <a href="#">1193590000</a>                                               |
| Típus          | VGM40-SS68 20-32 BG                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4032248976614                                                            |
| Qty.           | 10 Darab                                                                 |

## VGM40-SS68 20-32 BG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |          |             |             |
|-------------|----------|-------------|-------------|
| Hossz       | 43 mm    | Hossz, inch | 1.6929 inch |
| Nettó tömeg | 146.43 g |             |             |

## Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 130 °C |
|-------------------------|-------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános információk

|                                    |                 |                                    |                        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| Kábel külső átmérője, max.         | 32 mm           | Kábel külső átmérője, min.         | 20 mm                  |
| O-gyűrű                            | Szilikon        | Védelmi osztály, GWDR              | IP68                   |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0             | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 130 °C                 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C          | Halogén                            | halogénmentes          |
| Szabványok                         | EN 45545-2:2013 | AF 1. méret                        | 45 mm                  |
| AF mérete                          | 45 mm           | Védelmi osztály                    | IP68 - 15 bar          |
| Kábelcsavarzat                     | M 40            | Alapanyag                          | nemesacél 1.4305 (303) |
| Külső menet                        | M 40            | Menet hossza                       | 8 mm                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |