



## PWR276730L

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Product image



A kép illusztráció

Kis méretű PWR ipari kontaktoraink különösen alkalmasak a nagyobb terhelőáramok kapcsolására.

- 1 záróérintkező (30 A) és 2 záróérintkező (25 A)
- AgSnO anyagból készült érintkezők
- Dupla érintkező az érintkező hatékonyabb nyitásához
- Közvetlenül DIN TS35 sínre szerelhető
- Integrált állapotjelző LED-del

### Általános rendelési adatok

Változat	D-SERIES PWR, Relémodul, Érintkezők száma: 2, Záróérintkező AgSnO, Névleges vezérlőfeszültség: 230 V AC, Folytonos áram: 25 A, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No
Rendelési szám	<a href="#">1219190000</a>
Típus	PWR276730L
GTIN (EAN)	4032248999118
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E312083

## Méreték és tömegek

Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2.1654 inch
Magasság	34 mm	Magasság (coll)	1.3386 inch
Szélesség	50.5 mm	Szélesség (coll)	1.9882 inch
Nettó tömeg	120 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-25 °C...55 °C
Üzemi hőmérséklet		Páratartalom	35...85 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
---------------------------	---------

## vezérlő oldal

Névleges vezérlőfeszültség	230 V AC	Névleges áram, AC	11 mA
Névleges teljesítmény	2,5 VA	Tekercsellenállása	21000 Ω ± 10 %
Állapotjelző	Zöld világitódióda		

## Terhelés oldal

Névleges kapcsolási feszültség	277 V AC	Névleges áram	25 A
Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél	0.1 Hz	Bekapcsolási áram	120 A / 50 ms
AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	6900 VA	DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max.	600 W @ 24 V
Bekapcsolási késleltetés	<30 ms	Kikapcsolási késleltetés	<30 ms
Érintkező típusa	2 NO contact (AgSnO)	Min. kapcsolási teljesítmény	100 mA @ 12 V

## Általános adatok

Tartósín	TS 35	
Ellenőrző gomb elérhető	No	
Mechanical switch position indicator	Nem	
Szín	bézs	
UL94 éghetőségi osztály, alkatrész	Alkatrész	Relé ellenőrzőgomb
	UL94 éghetőségi osztály	HB

## Műszaki adatok

Alkatrész	Relé állapotjelző
UL94 éghetőségi osztály	HB
Alkatrész	Relé alapelem
UL94 éghetőségi osztály	V-0
Alkatrész	Reléfedél
UL94 éghetőségi osztály	V-2

## Szigetelések koordinálása

Névleges feszültség	250 V	Szennyezés súlyossága	3
Túlfeszültség kategória	III	Szigetelőanyag csoport	IIIa
Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal	≥ 5.5 mm	Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal	4 kVeff / 1 min
Szomszédos érintkezők átütési szilárdsága	2 kVeff / 1 min	Nyitott érintkező átütési szilárdsága	2 kVeff / 1 min
Lökőfeszültség	6 kV (1,2/50 µs)	Védelmi osztály	IP10

## A jóváhagyások / szabványok további részletei

Tanúsítvány száma (cURus)	E312083
---------------------------	---------

## csatlakozási adatok (vezérlő oldal)

Vezetékcsatlakozás-technika (vezérlő oldal)	Csavaros csatlakozás	Min. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (vezérlő oldal)	0.5 mm <sup>2</sup>
Max. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (vezérlő oldal)	2.5 mm <sup>2</sup>	Min. meghúzási nyomaték (vezérlő oldal)	0.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték (vezérlő oldal)	1.2 Nm	Fej mérete (vezérlő oldal)	Gr. PH2

## csatlakozási adatok (terhelés oldal)

Vezetékcsatlakozás-technika (terhelés oldal)	Csavaros csatlakozás	Min. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (terhelés oldal)	0.5 mm <sup>2</sup>
Max. névleges csatlakozási rögzítési tartomány (terhelés oldal)	4 mm <sup>2</sup>	Min. meghúzási nyomaték (terhelés oldal)	0.5 Nm
Max. meghúzási nyomaték (terhelés oldal)	1.2 Nm	Fej mérete (terhelés oldal)	Gr. PH2

## Csatlakozási adatok

Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás
-----------------------------	----------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Kapcsolási rajz



Graph



DC terheléskorlátozási görbe Ohmikus terhelés

Graph



Elektromos élettartam Ohmikus terhelés

Graph



AC üzemi feszültségtartomány

Dimensional drawing



**Miscellaneous**



Típuskódok