



**BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

180°-os hüvelyes dugó PUSH IN csatlakozástechnikával, terepi huzalozáshoz, 2,5 mm<sup>2</sup> és 7,62-es osztással.

Eléri az UL 1059 600 V C osztály és az IEC 61800-5-1 követelményeit.

Változatok: karima nélkül, külső karima, kioldó retesz.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 2.5 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1230210000</a>                                                                                                                                                     |
| Típus          | BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX                                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)     | 4050118013986                                                                                                                                                                  |
| Qty.           | 30 Darab                                                                                                                                                                       |
| Termékadatok   | IEC: 1000 V / 29 A / 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12                                                                                           |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                                          |

## BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 28.1 mm  | Mélység (coll)   | 1.1063 inch |
| Magasság    | 15.1 mm  | Magasság (coll)  | 0.5945 inch |
| Szélesség   | 60.24 mm | Szélesség (coll) | 2.3716 inch |
| Nettó tömeg | 21.2 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 1,214 kg CO2 eq. |

## System Parameters

|                                         |                                       |                                       |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Power - sorozat BL/SL 7.62HP | Csatlakozás típusa                    | Terepi csatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | PUSH IN aktuátorral                   | Raszter mm-ben (P)                    | 7.62 mm            |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.300 "                               | Vezeték kimeneti irány                | 180°               |
| Pólusszám                               | 8                                     | L1, mm                                | 53.34 mm           |
| L1, inch                                | 2.100 "                               | Sorok száma                           | 1                  |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                     | Névleges keresztmetszet               | 2.5 mm²            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos             | Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20              |
| Védelmi osztály                         | IP20                                  | Kódolható                             | Igen               |
| Csupaszolási hossz                      | 10 mm                                 | Csavarhúzó éle                        | 0,6 x 3,5          |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                    | Dugaszolási erő/pólus, max.           | 8.5 N              |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 6 N                                   |                                       |                    |

## Anyagjellemzők

|                                             |                            |                                         |              |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Szigetelőanyag                              | PBT                        | Szín                                    | narancssárga |
| Színskála (hasznoló)                        | RAL 2000                   | Szigetelőanyag csoport                  | IIIa         |
| Kúszóút képzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                      | Szigetelési ellenállás                  | ≥ 108 Ω      |
| Moisture Level (MSL)                        |                            | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0          |
| Érintkező anyaga                            | Cu-ötvezet                 | Érintkező felület                       | ónozott      |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete    | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C       |
| Tárolási hőmérséklet, max.                  | 70 °C                      | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C       |
| Üzemi hőmérséklet, max.                     | 100 °C                     | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C       |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.     | 100 °C                     |                                         |              |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                               |                        |                                          |        |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------|
| szabvány szerint tesztelve                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 29 A   |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 24 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)  | 23.8 A |

## BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                                  |         |                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                     | 23 A    | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 1000 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 1000 V  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 630 V             |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 6 kV    | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 8 kV              |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV    | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1 s mit 180 A |
| Kúszóút, min.                                                                    | 11.4 mm | Hézag, min.                                                                      | 11.4 mm           |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 351.00 mm |
| VPE szélesség | 139.00 mm | VPE magasság  | 39.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                           |                                    |                         |                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.           | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                         |                            |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.           | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.             | AWG 20                             |                         |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.             | AWG 12                             |                         |                            |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                   | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| Tömör, max. H05(07) V-U                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                              | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                              | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                   | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                      | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                         |                            |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm |                                    |                         |                            |
| Rögzíthető vezeték                                        | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                   | finom huzalozás            |
|                                                           |                                    | névleges                | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz      | névleges 12 mm             |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely    | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |
|                                                           |                                    | Csupaszolási hossz      | névleges 10 mm             |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely    | <a href="#">H0.5/10</a>    |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                   | finom huzalozás            |
|                                                           |                                    | névleges                | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz      | névleges 12 mm             |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely    | <a href="#">H0.75/16 W</a> |
|                                                           |                                    | Csupaszolási hossz      | névleges 10 mm             |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely    | <a href="#">H0.75/10</a>   |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                   | finom huzalozás            |
|                                                           |                                    | névleges                | 1 mm <sup>2</sup>          |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz      | névleges 12 mm             |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely    | <a href="#">H1.0/16D R</a> |
|                                                           |                                    | Csupaszolási hossz      | névleges 10 mm             |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely    | <a href="#">H1.0/10</a>    |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                   | finom huzalozás            |
|                                                           |                                    | névleges                | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| érvéghüvely                                               | Csupaszolási hossz                 | névleges 10 mm          |                            |
|                                                           | Ajánlott érvéghüvelv               | <a href="#">H1.5/10</a> |                            |

## BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |                      |                         |                           |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                    |                      | Csupaszolási hossz      | névleges 12 mm            |
|                                    |                      | Ajánlott érvéghüvely    | <a href="#">H1,5/16 R</a> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás         |                           |
|                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>     |                           |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                | 10 mm                     |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2,5/10</a> |                           |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |        |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 600 V  | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 600 V  |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 600 V  | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A CSA)  |        |
| Névleges áram (C felhasználási csoport / 20 A CSA)  |        | Névleges áram (D felhasználási csoport / 5 A CSA)   |        |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 20 | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 12 |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V                                                      | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V  |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V                                                      | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A UL 1059)  |        |
| Névleges áram (C felhasználási csoport / 20 A UL 1059)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 5 A UL 1059)   |        |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 20                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                |                |                                                                                                       |                             |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                    | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint      |                             |
|                                                | Teszt          | eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, anyagtípus, dátum óra                                        |                             |
|                                                | Kiértékelés    | elérhető                                                                                              |                             |
|                                                | Teszt          | tartósság                                                                                             |                             |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhető) | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.08                        |                             |
|                                                | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                   |                             |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                | Teszt          | 180°-ban elforgatva kódoló elemek nélkül                                                              |                             |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet               | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 04.08 szakasz |                             |
|                                                | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Technical data

|                                                             |                |                                              |           |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/1  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/19 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/1  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19 |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |           |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                       |           |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/1  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/19 |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                                                             | Követelmény    | 0,7 kg                                       |           |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U2.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K2.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/1  |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                                                             | Követelmény    | 0,9 kg                                       |           |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19 |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |           |
|                                                             | Követelmény    | ≥20 N                                        |           |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/1  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/19 |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                                                             | Követelmény    | ≥50 N                                        |           |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U2.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K2.5 |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/1  |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                                                             | Követelmény    | ≥60 N                                        |           |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19 |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |           |

## Fontos megjegyzés

## IPC megfelelés

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

**BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technical data****Megjegyzések**


- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Besorolások**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings


### Product image




### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



### A termék előnyei



Rezgésállóság

## BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |                                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008330000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056286              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008390000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056354              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |

**BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Crimping tools**

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PZ 6/5                     | Változat                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">9011460000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz fogas krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4008190165352              |                                                                                                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                   |

## BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 7.62HP/180G



Teljesítmény a fedélzeten - 100%-os biztonság, 100%-os integráció, 100%-os költséghatékonyság:

A kompakt és hatékony megoldás, kisebb UL-600V alkalmazásokhoz

Nagy teljesítményű érintkezősor akár 12 kVA teljesítményű alkalmazásokhoz:

- 29 A, 400 V (IEC)
- 20 A, 600 V feszültségen (UL)
- Egy rekeszes csatlakozóprofil

Segítségnyújtás az eszköz tanúsításában:

- Megfelel a 600 V követelményeinek az UL 508 / UL840 szerint.
- Kielégíti a fokozott érintésvédelmi követelményeket az IEC6100-5-1 szerint, amikor BLZ 7,62 HP hüvelyes érintkezősorral van kombinálva...

Karcsúsított eszköz többlépcsős készülék sorozatokhoz:


Csökkentse a méretet és a vágás költségeit a nagyobb volumenű, alacsonyabb teljesítményű gyártásnál, a készülék jóváhagyásának megőrzése mellett!

Tűs érintkezősor, 180°-os kivezetés, peremes aljzat nélkül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 7.62HP/08/180G 3.2SN... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1049000000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248786978              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |
| Típus          | SL 7.62HP/08/180G 3.2SN... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1048930000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248786909              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |

## SL 7.62HP/270G



Teljesítmény a fedélzeten - 100%-os biztonság, 100%-os integráció, 100%-os költséghatékonyság:

A kompakt és hatékony megoldás, kisebb, max. 12 kVA teljesítményű UL-600V alkalmazásokhoz

- 29 A, 400 V (IEC)
- 20 A, 300 V feszültségen (UL)
- Egy rekeszes csatlakozóprofil
- Rögzítési tartomány: 0.08 - 4 mm<sup>2</sup> / AWG 28 - 12

Segítségnyújtás az eszköz tanúsításában:

- Megfelel a 600 V követelményeinek az UL 508 / UL840 szerint.

- Megfelel az érintésvédelemmel kapcsolatos fokozott követelményeknek az IEC 6100-5-1 szerint

Karcsúsított eszköz többlépcsős készülék sorozatokhoz:

Csökkentse a méretet és a vágás költségeit a nagyobb volumenű, alacsonyabb teljesítményű gyártásnál, a készülék jóváhagyásának megőrzése mellett!

Tűs érintkezősor 270°-os kivezetéssel

## BLF 7.62HP/08/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Counterpart

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 7.62HP/08/270G 3.2SN... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1472310000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 270°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118317466              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                         |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |
| Típus          | SL 7.62HP/08/270G 3.2SN... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1472550000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 270°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4050118317688              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                    |

## SL 7.62HP/90G



Teljesítmény a fedélzeten - 100%-os biztonság, 100%-os integráció, 100%-os költséghatékonyság:

A kompakt és hatékony megoldás, kisebb, max. 12 kVA teljesítményű UL-600V alkalmazásokhoz

- 29 A, 400 V (IEC)
- 20 A, 300 V feszültségen (UL)
- Egy rekeszes csatlakozóprofil
- Rögzítési tartomány: 0.08 - 4 mm<sup>2</sup> / AWG 28 - 12

Segítségnyújtás az eszköz tanúsításában:

- Megfelel a 600 V követelményeinek az UL 508 / UL840 szerint.
- Megfelel az érintésvédelemmel kapcsolatos fokozott követelményeknek az IEC 68100-5-1 szerint

Karcsúsított eszköz többlepcsős készülék sorozatokhoz:

Csökkentse a méretet és a vágás költségeit a nagyobb volumenű, alacsonyabb teljesítményű gyártásnál, a készülék jóváhagyásának megőrzése mellett!

Tűs érintkezősor 90°-os kivezetési irányval.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 7.62HP/08/90G 3.2SN ... | Változat                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1059510000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248807338              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                        |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                   |
| Típus          | SL 7.62HP/08/90G 3.2SN ... | Változat                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1980430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 8, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248675487              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                   |