

## IE-C5DD4UG0030MSAMCS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Energialánc kábel, PROFINET, M12 IP 67 hüvely hajlított, M12 IP 67 csatlakozódugó egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1234760030</a>                                                                                                                       |
| Típus          | IE-C5DD4UG0030MSAMCS-E                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)     | 4050118037814                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                          |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369                     |

## Méretetek és tömegek

|             |       |             |               |
|-------------|-------|-------------|---------------|
| Hossz       | 3 m   | Hossz, inch | 118.1102 inch |
| Nettó tömeg | 243 g |             |               |

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -50 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -20 °C...60 °C |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Kábelszabványok

|                           |                                                   |                          |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Standard, szigetelőanyag  | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standard, vezetékananyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Standard, árnyékoló anyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |                          |                       |

## Általános szabványok

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|---------------------------|---------|

## Dugó

|                  |                                                                                 |                 |                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | M12, D kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt | Csatlakozó, bal | M12, D kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Dugó, bal

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | M12, D kódolású, IP67, hüvelyes érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | M12, D kódolású, IP67, dugós érintkező, egyenes, |
|------------------|--------------------------------------------------|

## IE-C5DD4UG0030MSAMCS-E

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

csatlakozó, Műanyag,  
árnyékolt

## Kábel elektromos tulajdonságai

|                         |                                             |                                |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kategória               | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) | Sebesség                       | 180 m/min                |
| Kapacitás 1 kHz-en      | 52 nF/km                                    | Hurokellenállás                | 120 Ω/km                 |
| Jelterjedési idő        | 5.3 ns/m                                    | Test voltage: wire-wire-shield | 2000 Veff/ 50 Hz; 1 perc |
| Differenciál ellenállás | 3 %                                         | Üzemi feszültség, UL           | 600 V                    |
| Döntés késleltetése     | 40 ns/100m                                  | Operating voltage (UL rating)  | 600 V                    |
| Átviteli impedancia     | 20 mΩ/m 10 MHz-en                           | Jellemző impedancia            | 100± 15 Ω 1–100 MHz-en   |

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                     |                                   |                                    |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Olajokkal szembeni ellenállás       | in accordance with IEC 60811-2-1  | Szilikonmentes                     | Igen               |
| UV-álló                             | Igen                              | Húzóerő                            | ≤ 150 N            |
| Halogén                             | IEC 60754-2 szerint halogénmentes | Gyorsulás                          | 4 m/s <sup>2</sup> |
| Min. hajlítási sugár, ismétlődő     | 7,5 x kábelátmérő                 | Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 5 x kábelátmérő    |
| Kopásállóság                        | nagyon jó                         | Hajlítási ciklusok                 | 3 millió           |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1    | Sebesség                           | 180 m/min          |
| Tűzterjedés                         | Nem                               |                                    |                    |

## Kábel szerkezet

|                            |                                                           |                                     |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Sodratok                   | 7                                                         | Köpeny színe                        | zöld (RAL 6018)                   |
| Standard megnevezések      | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0,75/1,5-100 LI VZN<br>GN FRNC         | Keresztmetszet                      | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm <sup>2</sup> |
| Árnyékolás                 | SF/UTP                                                    | Vezetékek száma                     | 4                                 |
| Szigetelés keresztmetszete | 1.5 mm                                                    | Szigetelés                          | PE                                |
| Köpenyátmérő, max.         | 6.7 mm                                                    | Köpenyátmérő, min.                  | 6.3 mm                            |
| Köpeny anyaga              | PUR                                                       | Töltő                               | Központi elemként                 |
| Vezetékek elrendezése      | Csillagnégyes                                             | Vezeték érszigetelésének vastagsága | 0.38 mm                           |
| Komplett árnyékolás        | Alumínium fólia, Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat | Árnyékoló fonat átfedése            | 85 %                              |
| Vezeték anyag              | Többeres ónozott rézhuzal                                 | Belső köpeny átmérője               | 3.9 mm                            |
| Köpeny anyagvastagsága     | 0.9 mm                                                    | Vezetékek – vezetékpárok színrendje | fehér, sárga, kék, narancssárga   |
| Árnyékoló fonat vastagsága | 0.13 mm                                                   |                                     |                                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |