

**ADAP NPT1-1/2-M50-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, 1 1/2" NPT ,M 50, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám | <a href="#">1263250000</a>                                                           |
| Típus          | ADAP NPT1-1/2-M50-W                                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118092721                                                                        |
| Qty.           | 9 Darab                                                                              |

## ADAP NPT1-1/2-M50-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Szélesség   | 61 mm | Szélesség (coll) | 2.4016 inch |
| Hossz       | 39 mm | Hossz, inch      | 1.5354 inch |
| Nettó tömeg | 265 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -50 °C...120 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

|                                              |                                                     |                                             |                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Azonosítás                                   | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X                                  | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC)  | 2020322313000069   |
| Tanúsítvány száma (IECEX)                    | IECEXTPS16.0004X                                    |                                             |                    |

## Általános információk

|                                    |                             |                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kábel külső átmérője, max.         | 38 mm                       | Kábel külső átmérője, min.         | 1 mm                                                                                                                                                          |
| Meghúzási nyomaték                 | 113 Nm                      | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C                                                                                                                                                        |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C                      | Menetemelkedés                     | 2.21 mm                                                                                                                                                       |
| Halogén                            | halogénmentes               | Szabványok                         | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 |
| AF 1. méret                        | 55 mm                       | Védelmi osztály                    | IP66                                                                                                                                                          |
| Kábelcsavarzat                     | NPT 1-1/2"                  | Alapanyag                          | Sárgaréz, nikkelezett                                                                                                                                         |
| Külső menet                        | 1 1/2" NPT                  | Belső menet                        | M 50                                                                                                                                                          |
| Menet hossza                       | 16 mm                       | Robbanás elleni védelem típusa     | Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság                                                                                                                   |
| Telepítési irányelvek              | Lásd összeállítási útmutató |                                    |                                                                                                                                                               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-06 |             |             |