

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller a szenzor-aktuátor kábelek széles és átfogó választékát kínálja. Nálunk mindkettőt megtalálja, valamint kábeleket, különböző méretű és hosszúságú busz- és szelepkábeleket is. Ha nem talál egy meghatározott terméket, vagy nem a kívánt hosszban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Pólusszám: 2, 100 m, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PVC, Halogén: Igen
Rendelési szám	1232640000
Típus	SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)
GTIN (EAN)	4050118016291
Qty.	100 M
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-04-30T00:00:00+02:00

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	77.8 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	100 m	Köpeny színe	fekete
A következő kábeltartókhöz:	Nem	Érkérsztmetszet	1 mm ²
Vezetékek száma	2	árnyékolt	Igen
Halogén	Igen	Szigetelés	PE
Hajlítási sugár, min., mozgó	8 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	8 x kábelátmérő
Köpeny anyaga	PVC	Konfigurálható kábelhossz	Nem
Hibrid kábel	Nem	Keresztköteses irradiáció	Nem
Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem	Színkód gyűrű	Piros, Zöld
Temperature range, stationary	-30...80 °C	Hegesztésnek ellenálló	Nem
Temperature range, moving	-5...60 °C	Pólusok száma	2
Outside diameter	8 mm ± 0.4 mm		

Kábel elektromos tulajdonságai

Szigetelési ellenállás	108 Ω	Kategória	Egyéb
------------------------	-------	-----------	-------

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén	Igen
---------	------

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete	Vezetékek száma	2
Szigetelés	PE	Köpeny anyaga	PVC
Színkód gyűrű	Piros, Zöld		

Besorolások

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		