


SAIL-7/8BG-5-6.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A 7/8"-os kábeleket általában tápellátásra használják.

Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér?

Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 6.5 m, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	1292190650
Típus	SAIL-7/8BG-5-6.5U
GTIN (EAN)	4050118626605
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

300 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

6.5 m

PE működés

Igen

Érkeresztmetszet

1.5 mm²

Halogén

Nem

Hajlítási sugár, min., mozgó

7,5 x kábelátmérő

Konfigurálható vezeték hossz

Nem

Keresztmetszeti irradáció

Nem

Színkód gyűrű

Barna, Fehér, Kék, Fekete,
Zöld / sárga

Temperature range, stationary

-50...80 °C

Temperature range, moving

-20...80 °C

Outside diameter

8.7 mm ± 0.2 mm

Köpeny színe

fekete

A következő kábeltartókhoz:

Igen

árnyékolt

Nem

Szigetelés

TPM

Köpeny anyaga

PUR

Külső bevonat az UL AWM stílusnak
megfelelően

20234 (80 °C / 1000 V)

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Csavarási ellenállás

0 °/m

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Pólusok száma

5 (4 + PE)

Általános műszaki adatok

Kódolás

nincs

Érintkező felület

Au (arany)

Ház fő anyaga

PUR

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges áram

9 A

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

áthidalt

Nem

Névleges feszültség (UL)

600 V

Ház hőmérsékleti tartománya

-40 ... +85 °C

Csatlakozási menet

7/8"

LED

Nem

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges feszültség

300 V

Védelmi osztály

IP68, becsavart állapotban

Szennyezés súlyossága

3

Névleges lökfeszültség

2500 V

Menetes gyűrű anyaga

Cink présöntvény

Villamos tulajdonságok

Térfigati ellenállás

≤3 mΩ

Névleges feszültség

300 V

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Dugó, bal

Csatlakozó, bal

7/8", IP68, hüvelyes
érintkező, egyenes,
Műanyag, árnyékolatlan

Műszaki adatok**Dugó, jobb**


Csatlakozó, jobb	szabad vezetékvég
------------------	-------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


Rajzok

Méretrajz




Straight socket

Póluskiosztás



Socket

Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

