

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, 7/8", tű, egyenes, Felerősítő menet: PG 11, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m
Rendelési szám	1292400000
Típus	SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11
GTIN (EAN)	4050118088533
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-09-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E307231

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	37.84 g
-------------	---------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Érkeresztmetszet	0.75 mm ²	Sodrat / kábelhossz	0.2 m
Színkód gyűrű	Fekete, Kék, Barna, Fehér	Pólusok száma	4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	300 V	Névleges áram	8 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	PG 11	Névleges áram	8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú)
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C		

Általános adatok

Pólusszám	4
Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	7/8"
Érintkező felület	Aranyozott
Meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Érkeresztmetszet	0.75 mm ²
Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	300 V
Névleges áram	8 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	PG 11
Alapanyag	PUR/ PUR
Névleges feszültség	300 V
Névleges áram	8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú)
1. csatlakozás	7/8"
2. csatlakozás	Flying wires

SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Műszaki adatok

Sodrat / kábelhossz	0.2 m	
Névleges lökőfeszültség	4000 V	
Felerősítő menet	PG 11	
Rögzítési nyomatéktartomány	6 ... 6.25 Nm	
Névleges feszültség (UL)	600 V	
Meghúzási nyomaték	min.	6 Nm
	max.	6.25 Nm
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	
Vezeték külső átm.	-	

Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás



SAIE-7/8S-4-0.2U-PG11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Sárgaréz záróanyák, nikkelezett**

A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG 11-MS	Változat
Rendelési szám	1694090000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 11, 3 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190872250	
Qty.	100 ST	