

## SAIL-M12GM8SG-4S3.9UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

### Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M8, Pólusszám: 4, 3.9 m, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	<a href="#">1296790390</a>
Típus	SAIL-M12GM8SG-4S3.9UIE
GTIN (EAN)	4050118626445
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-09-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	<a href="#">SAIL-M12GM8SG-4S5.0UIE</a>

## SAIL-M12GM8SG-4S3.9UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 250 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	3.9 m	Köpeny színe	zöld
A következő kábeltartókhöz: árnyékolt	Igen	Érkeresztmetszet	0.15 mm <sup>2</sup>
Szigetelés	PP	Halogén	Nem
Hajlítási sugár, min., mozgó	7,5 x kábelátmérő	Gyorsulás	5 m/s <sup>2</sup>
Hajlítási ciklusok	5 millió	Hajlítási sugár, min., álló	4 x kábelátmérő
Köpeny anyaga	PUR	Sebesség	180 m/s
Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően	20963 (80 °C / 30 V)	Konfigurálható kábelhossz	Nem
Keresztköteses irradáció	Nem	Hibrid kábel	Nem
Színkód gyűrű	Kék, Narancssárga, fehér / kék, fehér / narancssárga	Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás	Nem
Hegesztésnek ellenálló	Nem	Temperature range, stationary	-40...80 °C
Outside diameter	4.8 mm ± 0.3 mm	Pólusok száma	4

## Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M12 / M8	Érintkező felület	Aranyozott
LED	Nem	Ház fő anyaga	PUR
Névleges áram	4 A	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3
áthidalt	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+80 °C	Meghúzási nyomaték	M8: 0.6 Nm, M12: 1.0 Nm

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal M12, IP67, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolt

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb M8, IP67, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolt

**SAIL-M12GM8SG-4S3.9UIE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**Méretrajz**




Male, straight




Male, straight

**Póluskiosztás**



Pin

**Póluskiosztás**



Female


## SAIL-M12GM8SG-4S3.9UIE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

### Kapcsolási rajz



### Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F