

SAIL-M12GM12SG-4S15UIE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

Változat	Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusszám: 4, 15 m, Tű (papa), egyenes - Tű (papa), egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	1296801500
Típus	SAIL-M12GM12SG-4S15UIE
GTIN (EAN)	4050118110890
Qty.	1 Darab

SAIL-M12GM12SG-4S15UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

412.72 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

15 m

Olajokkal szembeni ellenállás

in accordance with IEC
60811:404

Érkeresztmetszet

0.15 mm²

Árnyékolt

Igen

Szigetelés

PP

Hajlítási sugár, min., mozgó

7,5 x kábelátmérő

Hajlítási ciklusok

5 millió

Sebesség

180 m/min

Konfigurálható kábelhossz

Nem

Hibrid kábel

Nem

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Temperature range, stationary

-40...80 °C

Temperature range, moving

-30...70 °C

Outside diameter

4.8 mm - 0.3 mm

Köpeny színe

zöld

A következő kábeltartókhoz:

Igen

Vezetékek száma

4

Halogén

Nem

Gyorsulás

5 m/s²

Hajlítási sugár, min., álló

4 x kábelátmérő

Lángterjedéssel szembeni ellenállás

in accordance with IEC
60332-1-2, Az UL2556
FT2 szerint

Köpeny anyaga

PUR

Külső bevonat az UL AWM stílusnak
megfelelően

20963 (80 °C / 30 V)

Keresztköteses irradiáció

Nem

Színkód gyűrű

fehér / narancssárga,
fehér / kék, Narancssárga,
Kék

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Pólusok száma

4

Általános műszaki adatok

Kódolás

D kódolású

Érintkező felület

Aranyozott

Változat

Tű (papa), egyenes - Tű
(papa), egyenes

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges áram

4 A

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

Menetes gyűrű anyaga

Sárgaréz, nikkelezett

Meghúzási nyomaték

M12: 1.0 Nm

Csatlakozási menet

M12 / M12

LED

Nem

Ház fő anyaga

PUR

Névleges feszültség

250 V

Védelmi osztály

IP67

Szennyezés súlyossága

3

Ház hőmérsékleti tartománya

-25...+80 °C

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges feszültség

250 V

SAIL-M12GM12SG-4S15UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M12, D kódolású, Pólusok száma: 4, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
-----------------	--

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	M12, D kódolású, Pólusok száma: 4, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolt
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

SAIL-M12GM12SG-4S15UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz




Male, straight




Male, straight

Póluskiosztás



Póluskiosztás



SAIL-M12GM12SG-4S15UIE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz

Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F