Adatlap

SAIB-M16-6/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.
Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzatok az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. A kerek M16 dugaszolható csatlakozók nagy teljesítmény továbbítására alkalmasak, és évek óta mérvadónak számítanak a piacon.
A forrasztott csatlakozás magas csatlakozási sűrűséget biztosít egy kis területen. Ezzel a technológiával a letisztított vezetéket az érintkezőkre forrasztjuk, ami jó villamos vezetőképességet biztosít.

Általános rendelési adatok

Változat	Terepen rögzíthető csatlakozó, M16
Rendelési szám	1304400000
Típus	SAIB-M16-6/9
GTIN (EAN)	4050118103380
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2026-05-22T00:00:00+02:00

Adatlap

SAIB-M16-6/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	32.3 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	6	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Ag (ezüst)	Csatlakozás keresztmetszete	0,14…0,75 mm² (2, 4, 5, 6, 7 és 8 pólusú) / 0,14…0,25 mm² (12 és 16 pólusú)
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Ház fő anyaga	PA
Szigetelési ellenállás	108 Ω	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	0.75 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm²	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	5 A	Védelmi osztály	IP40
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Szennyezés súlyossága	3
Névleges áram	7 A (2 pólusú) / 6 A (4 és 5 pólusú) / 5 A (6, 7 és 8 pólusú) / 3 A (12 és 16 pólusú)	Az érintkező típusa	Hüvely
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C	Csatlakozási keresztmetszet, max.	0.25 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.14 mm²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		