

## IE-FM6C2UE0500MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO breakout kábel, többféle üzemmód, SC duplex -SC duplex, fekete, Magátmérő 62,5 µm

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Energialánc kábel, SC IP 67 Bajonett V01 fém, SC IP 67 Bajonett V01 fém, 62.5 µm, PUR, 500 m |
| Rendelési szám | <a href="#">1318015000</a>                                                                   |
| Típus          | IE-FM6C2UE0500MSD1SD1X                                                                       |
| GTIN (EAN)     | 4050118176018                                                                                |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                      |

## IE-FM6C2UE0500MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |             |                 |
|-------------|---------|-------------|-----------------|
| Hossz       | 500 m   | Hossz, inch | 19685.0394 inch |
| Nettó tömeg | 42800 g |             |                 |

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -55 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -55 °C...60 °C |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Száloptika

|                        |                                                  |                                      |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Elemi szál típusa      | GOF, Multimódusú, OM1                            | Csillapítás                          | 2,7 dB/km 850 nm-nél,<br>≤ 0,5 dB/km 1300 nm<br>esetén |
| Beillesztési veszteség | ≤ 0,4 dB                                         | Visszatérési veszteség (csillapítás) | ≥ 30 dB                                                |
| Sávszélesség           | 200 MHz*km 850 nm-nél,<br>500 MHz*km 1300 nm-nél |                                      |                                                        |

## Dugó

|                  |                                                                                                       |                 |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | SC, IP67, dugós<br>érintkező, egyenes, V1<br>Bayonett, csatlakozó, Cink<br>présöntvény, árnyékolatlan | Csatlakozó, bal | SC, IP67, dugós<br>érintkező, egyenes, V1<br>Bayonett, csatlakozó, Cink<br>présöntvény, árnyékolatlan |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dugó, bal

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | SC, IP67, dugós<br>érintkező, egyenes, V1<br>Bayonett, csatlakozó, Cink<br>présöntvény, árnyékolatlan |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | SC, IP67, dugós<br>érintkező, egyenes, V1<br>Bayonett, csatlakozó, Cink<br>présöntvény, árnyékolatlan |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                    |       |                                 |         |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| Halogén                            | Nem   | Min. hajlítási sugár, ismétlődő | 70 mm   |
| Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 25 mm | Hajlítási ciklusok              | 100 000 |

## IE-FM6C2UE0500MSD1SD1X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Műszaki adatok

## Kábel szerkezet

|                 |           |                     |                     |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Köpenyátmérő    | 7,5–8 mm  | Köpeny színe        | fekete              |
| Köpeny anyaga   | PUR       | Kábelek elrendezése | Breakout vezetőlánc |
| Primary coating | 245.00 µm | Érátmérő            | 62.5 µm             |


## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002607    | ETIM 9.0    | EC002607    |
| ETIM 10.0   | EC002607    | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 |             |             |

**Részletrajz**

## Tartozékok

## V0 material



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VT SF 5/21 MC NE WS V0     | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1689470001</a> | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190872571              |                                                                    |
| Qty.           | 160 ST                     |                                                                    |
| Típus          | VT SF 6/21 MC NE WS V0     | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1730560001</a> | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190954611              |                                                                    |
| Qty.           | 160 ST                     |                                                                    |