Adatlap

PAC-M340-UNIU-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ezzel a Siemens S7-300 és S7-400 legfontosabb bemeneti/kimeneti kártyáihoz alkalmas kábelezési rendszerrel a felhasználó byte-szintű összeköttetést tervezhet a digitális bemenetekhez és kimenetekhez. A rendszer a következőkből áll:

- Kábel front adapterrel a PLC-hez és szabványos laposkábel-csatlakozókkal az interfész-oldalon.
- Passzív interfész vagy relénként bájt-módban (megosztott táplálás nyolc jelet tartalmazó csoportonként).
- A rendszer fő előnyei:
- Gyorsabb projekttervezés és első üzembe helyezés.
- Időmegtakarítás a telepítés során.
- Helytakarékos.
- Kábelezési hiba nem fordulhat elő.

Általános rendelési adatok

Változat	LiYY kábel, 0.25 mm²
Rendelési szám	1355950040
Típus	PAC-M340-UNIU-V0-4M
GTIN (EAN)	4099986581128
Qty.	1 Darab

Adatlap

PAC-M340-UNIU-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	504 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-10...50 °C

UL névleges adatok UL

Összes áram, max.	3 A

Általános adatok

Kábelhossz	4 m	A következőkhöz:	Digitális jelek
Alapanyag	PVC	Kábel	LiYY kábel
Interfész csatlakozó	H0.25 (FERRULES 0.25mm²)	Pólusok száma, min.	20 pólusú
Külső átmérő	8,6 ± 1 mm	Csatlakozó, PLC oldal	SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
Vezetékkeresztmetszet	0.25 mm²		

Villamos adatok

Összes áram, max.	3 A	Nagyfeszültségű vizsgálat	1 KV/1s
Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A	Névleges feszültség	≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Ellenállás	≤ 80 mΩ/m	Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Kapacitás (vezeték / vezetékek)	300 pF/m		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		