

IE-ANT-O-ABG-360-7-NF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Változat	WLAN-antenna, Irányfüggetlen antenna, Kétsávós (2,4 GHz / 5 GHz), Erősítés max. 8 dBi 5 GHz-nél / max. 6 dBi 2,4 GHz-nél, Független, 1 x N-típus hüvely, alul, IP68, Impedancia: 50 Ω
Rendelési szám	1367130000
Típus	IE-ANT-O-ABG-360-7-NF
GTIN (EAN)	4050118186321
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2023-12-01T00:00:00+01:00
Alternatív termék	IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	51 mm	Magasság (coll)	2.0079 inch
Átmérő	86 mm	Nettó tömeg	162.62 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

A szállítási terjedelem része

A szállítási terjedelem része	1 x antenna
-------------------------------	-------------

Ház anyaga

Szín	szürke	Ház fő anyaga	ASA_SAN
Alaplemez anyaga	Nemesacél, rozsdamentes		

Műszaki adatok

Csatlakozás típusa	1 x N-típus hüvely, alul	Impedancia	50 Ω
Kompozit áramellátás max.	75 W	Sugárzás	Írányfüggetlen
Frekvenciatartomány	1. sáv: 2400 - 2500 (MHz), 2. sáv: 5150 - 5875 (MHz), 3. sáv: 3400 - 3700 (MHz), 4. sáv: 4900 - 5470 (MHz), 5. sáv: 5470 - 5935 (MHz)	Antenna erősítés	Band 1: 6 dBi, Band 2: 6 dBi, Band 3: 7 dBi, Band 4: 8 dBi, Band 5: 8 dBi
Polarizáció	Függőleges		

Környezeti feltételek

Alkalmazások	beltéri és kültéri használatra	Üzemi hőmérséklet, max.	80
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	80 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Szélterhelés	Elülső, 10 N, @ 160 Km/h

Besorolások

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-05
ECLASS 15.0	19-07-01-05		

Tartozékok

Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)



Antennák és antenntartozékok (koax kábelek és egységek)

- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények

Általános rendelési adatok

Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-1M	Változat
Rendelési szám	2788040000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066309	Hossz: 1 m
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-2M	Változat
Rendelési szám	1367110000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118186376	Hossz: 2 m
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-3M	Változat
Rendelési szám	2788050000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066316	Hossz: 3 m
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-4M	Változat
Rendelési szám	1367100000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4050118186369	Hossz: 4 m
Qty.	1 ST	
Típus	IE-CC-NM-RPSMAM-5M	Változat
Rendelési szám	2788060000	Antennakábel, 1. csatlakozás: N dugó, 2. csatlakozás: RP-SMA dugó,
GTIN (EAN)	4064675066323	Hossz: 5 m
Qty.	1 ST	