

## PAC-C300-32-F-50-5M


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált kábelekkel a Honeywell C300 IOTA-k ( bemeneti/kimeneti kapocsszerelvény) és a Weidmüller FTA-k (terepi kapocsszerelvény) csatlakoztathatók egymáshoz: gyorsan, egyszerűen és hibamentesen. A kábelek szállíthatók egyedi vagy kettős csatlakozóval, és szabad vezetékvéggel és érvéghüvelyekkel is. A fedél megkönnyíti a kezelést, és robusztus csatlakozást biztosít az IOTA-hoz. Lehetővé teszi különböző keresztmetszetű és hosszúságú (max. 50 m) kábelek használatát is.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Változat           | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.50 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám     | <a href="#">1373940050</a>                                  |
| Típus              | PAC-C300-32-F-50-5M                                         |
| GTIN (EAN)         | 4032248367498                                               |
| Qty.               | 1 Darab                                                     |
| Szállítás állapota | Kifutott                                                    |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 2155 g |
|-------------|--------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |          |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |                          |                       |                                          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Kábelhossz            | 5 m                      | A következőkhöz:      | Digitális jelek                          |
| Alapanyag             | PVC                      | Kábel                 | LiYCY kábel                              |
| Interfész csatlakozó  | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK | Pólusok száma, min.   | 32 pólusú                                |
| Külső átmérő          | 15,75 ± 1 mm             | Csatlakozó, PLC oldal | H0.50/10 (FERRULES 0.50mm <sup>2</sup> ) |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.50 mm <sup>2</sup>     |                       |                                          |

## Villamos adatok

|                                          |           |                                 |                       |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| Összes áram, max.                        | 7 A       | Nagyfeszültségű vizsgálat       | 1 KV/1s               |
| Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       | Névleges feszültség             | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Ellenállás                               | ≤ 39 mΩ/m | Üzemi feszültség                | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Vezeték / vezetékek kapacitása           | 300 pF/m  | Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |