

**IE-C6FP8LD0015X40X40-Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, patchkábel keresztező, Cat. 6,  
LSZH, szürke

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Patchkábel keresztező, <20 m: Cat.6A / >20 m<br>Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Rendelési szám | <a href="#">1312160015</a>                                                    |
| Típus          | IE-C6FP8LD0015X40X40-Y                                                        |
| GTIN (EAN)     | 4050118782141                                                                 |
| Qty.           | 1 Darab                                                                       |

## IE-C6FP8LD0015X40X40-Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E316369                     |

## Méreték és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 77 g |
|-------------|------|

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |
|------------------------|----------------|-------------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -20 °C...60 °C | Üzemi hőmérséklet |
| Telepítési hőmérséklet | 0 °C...50 °C   |                   |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Villamos tulajdonságok

|                                    |     |            |                      |
|------------------------------------|-----|------------|----------------------|
| Áramtovábbítási kapacitás 50 °C-on | 1 A | PoE / PoE+ | IEEE 802.3at szerint |
|------------------------------------|-----|------------|----------------------|

## Általános szabványok

|                                                    |                                                                   |                           |         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések | ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007 | Tanúsítvány száma (cULus) | E316369 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|

## Dugó

|                  |                                                                      |                 |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt | Csatlakozó, bal | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|

## Dugó, bal

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | RJ45, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

## IE-C6FP8LD0015X40X40-Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Kábel elektromos tulajdonságai

|                               |                                                           |                                |                            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Kategória                     | <20 m: Cat.6A / >20 m<br>Class EA (ISO/IEC 11801<br>2010) | Üzemi feszültség               | 50 V DC                    |
| Kapacitás 1 kHz-en            | 46 nF/km                                                  | Test voltage: wire-wire-shield | 2,5 kV / DC 2 mp-hez       |
| Differenciáló ellenállás      | 5 %                                                       | Döntés késleltetése            | 2.5 ns/100m                |
| Operating voltage (UL rating) | 30 V AC / 42.4 V DC                                       | Jellemző impedancia            | 100± 15 Ω 1–100 MHz-<br>en |

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|      |       |                                    |                 |
|------|-------|------------------------------------|-----------------|
| Szín | sárga | Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 4 x kábelátmérő |
|------|-------|------------------------------------|-----------------|


## Kábel szerkezet

|                          |                                           |                                        |                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sodratok                 | 7                                         | Köpeny színe                           | sárga                                                           |
| Keresztmetszet           | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1<br>mm <sup>2</sup> | Köpenyátmérő, max.                     | 5.9 mm                                                          |
| Köpenyátmérő, min.       | 5.5 mm                                    | Páros árnyékolással                    | Alumínium fólia                                                 |
| Vezetékek elrendezése    | Csavart érpár                             | Komplett árnyékolás                    | Vörösréz drótból készült<br>árnyékoló fonat                     |
| Árnyékoló fonat átfedése | 60 %                                      | Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje | fehér - kék, fehér -<br>narancs, fehér - zöld, fehér<br>- barna |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

Vezetékezés



## Tartozékok

## Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | TM-I 12 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér              |
| GTIN (EAN)     | 4008190348977              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |
| Típus          | TM-I 18 MC NE WS           | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Behelyezhető jelölők, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190349011              |                                                           |
| Qty.           | 320 ST                     |                                                           |