

BG GHDE LED TL PTS 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energiahatékony vészhelyzeti világítás hosszú élettartammal

- kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyság és hosszabb élettartam
- Világoszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (20 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 5 W teljesítmény

Változatok

- Csatlakoztatható nagy teljesítményű csatlakozóhoz és kerek csatlakozóhoz
- Előszerelt 2,5 mm²

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1390880000
Típus	BG GHDE LED TL PTS 4
GTIN (EAN)	4050118190984

BG GHDE LED TL PTS 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E345151

Méreték és tömegek

Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1.811 inch
Szélesség	104 mm	Szélesség (coll)	4.0945 inch
Hossz	181 mm	Hossz, inch	7.126 inch
Nettó tömeg	418 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Általános adatok



Szilikon	Nem	Csatlakozás típusa	FieldPower® dugasz PTS 4
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Igen (PVC vezeték)
Védelmi osztály	IP65 hozzá tartozó házzal	Tűlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelési feszültség	< 500 V (ház / PE)
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges	Védettségi osztály	II
Eltérés mértéke	1.5 mm (2-9 Hz)	Rezgésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály, EN 60721-3-3
Ütésállóság, EN 60721-3-3	EN 60721-3-3, 3M3 osztály, hordozható	Magasság	≤ 3000 m
Rövidzárlat-védelem	belső	Fényszín (CCT)	6000K
Gyorsulás mértéke	5 m/s² (@ 9-200 Hz)	Gyorsulás csúcserő, L típus	70 m/s²

Névleges adatok IEC 60598-1 szerint

Névleges feszültség	265 V	Névleges teljesítmény	7 W
Bemeneti feszültség	100...265 V DC (45...65 Hz)	Bekapcsolási áram	0.5 A @ 0.1 ms
Teljesítményvesztés	< 2 W		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		



BG GHDE LED TL PTS 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1-as méret



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.


- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

Típus	GH PT6	Változat
Rendelési szám	1070140000	FieldPower® házak, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, kész állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, fekete
GTIN (EAN)	4032248825813	
Qty.	10 ST	

AC



Teljesítményelosztás felvágatlan, 1,5 - 6 mm² keresztmetszetű kábelekkel.

Tápellátás / T-leágazás PUSH IN csatlakozással (0,5 - 10 mm²) és/vagy dugaszolható csatlakozással (0,5 - 4 mm²). A vezetékek egyértelmű hozzárendelését színes jelölések biztosítják.

- Tápellátás
- Teljesítményelosztás
- Teljesítményelosztás

Általános rendelési adatok

Típus	PT6	Változat
Rendelési szám	1957620000	FieldPower® érintkezőelem, AC, IP20, IDC-csupaszolás nélküli csatlakozás, PUSH IN, Pólusszám (Szöveg): 5
GTIN (EAN)	4032248642489	
Qty.	1 ST	