

VPU I O N-PE 440V/100KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

E termék forgalmazása
hamarosan megszűnik



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Általános rendelési adatok

Változat	Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, Tartozékok, Pótlevezető, TT nur für N-PE
Rendelési szám	1351990000
Típus	VPU I O N-PE 440V/100KA
GTIN (EAN)	4050118158229
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-06-01T00:00:00+02:00

VPU I 0 N-PE 440V/100KA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2.5197 inch
Magasság	94 mm	Magasság (coll)	3.7008 inch
Szélesség	35.6 mm	Szélesség (coll)	1.4016 inch
Nettó tömeg	140 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

Pólusszám	1	Kóboráram (névleges feszültség)	1 µA
Névleges feszültség (AC)	400 V	Kisfeszültségű hálózat	TT nur für N-PE
Védettségi szint, Up I áramnál (N-PE)	≤ 3 kV	Feszültség típusa	AC
Ideiglenes lökőfeszültség (túlfeszültség)	1200 V	Reakcióidő / tartalékidő	≤ 100 ns
Frekvenciatartomány, max.	60 Hz	Frekvenciatartomány, min.	50 Hz
Szabványok	IEC61643-11, EN61643-11	Villámimpulzus-áram I _{imp} (10/350 µs) (N-PE)	100 kA
Követelmény osztály (EN 61643-11)	T1, T2	Követelmény kategória az IEC 61643-11 I. típus, II. típus szerint	
Folyamatos feszültség (N / PE), max.	440 V	Kisülési áram I _{max} (8/20 µs) N-PE	100 kA
Kisülési áram I _n (8/20 µs) N-PE	100 kA	Energia koordináció (≤10 m)	I. típus, II. típus, III. típus
Integrált tartalék biztosítókkal	Nem		

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Túlfeszültség kategória	IV	Szennyezés súlyossága	2
-------------------------	----	-----------------------	---

Általános adatok

Optikai működésjelzés	Nem	Szegmens	Teljesítményelosztás
Változat	Pótlevezető	Kivitel	Insta IP 20
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	kék
Védelmi osztály	IP20		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	dugaszolható	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	35 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	25 mm ²		

Műszaki adatok**Elektromos adatok**

Feszültség típusa	AC
-------------------	----

Általános adatok


Pólusszám	1	Védelmi osztály	IP20
Szín	kék		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Csak olyan IT áramellátó rendszerekhez alkalmazható, ahol az elosztótranszformátor földelése össze van kötve a fogyasztói oldal földelésével (RE=RA, 44.A1 ábra, IEC 60634-4-44:2018).
------------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

Elektromos szimbólum

Schematic circuit diagram

Tartozékok

Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



VDE-szigetelt csillagfejű csavarhúzó Phillips csavarokhoz, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, kihajtó ISO 8764-PH szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIK PH1 X 80	Változat
Rendelési szám	2749890000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1
GTIN (EAN)	4050118897098	
Qty.	1 ST	

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 1.0X5.5X125	Változat
Rendelési szám	2749850000	Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés vastagsága (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118897050	
Qty.	1 ST	