Adatlap

# SAISGS-P-4A-4/6-M12-1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 |
| Rendelési szám | 1353820000 |
| Típus | SAISGS-P-4A-4/6-M12-1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118156607 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## SAISGS-P-4A-4/6-M12-1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szélesség | 63 mm | Szélesség (coll) | 2.4803 inch |
| Átmérő | 20.2 mm | Nettó tömeg | 23 g |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
| SCIP | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | A kódolású |
| Érintkező felület | Aranyozott | LED | Nem |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás | Ház fő anyaga | PA |
| Szigetelési ellenállás | 108 Ω | Kábelátmérő, max. | 10 mm |
| Kábelátmérő, min. | 8 mm | Érintkező anyaga | CuZn |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1.5 mm² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm² |
| Névleges feszültség | 250 V | Névleges áram | 8 A |
| Védelmi osztály | IP67 | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Kábelcsavarzat | PG 7 |
| Névleges áram | Érintkező 1-4 8A, érintkező 5 2A | Az érintkező típusa | Érintkező |
| Árnyékolás csatlakozás | Nem | Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C | Csatlakozási keresztmetszet, max. | 1.5 mm² |
| Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.5 mm² | | |

### Általános információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | 1. csatlakozás | M12 |
| 2. csatlakozás | Csavar | Ház fő anyaga | PA |
| Csatlakozási menet | M12 | Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkező felület | Aranyozott | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0.14 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 1.5 mm² | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0.14 mm² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 1.5 mm² | Érintkezőtartó anyagai | PA |
| Védelmi osztály | IP67 | Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |

### Szabványok

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |

# SAISGS-P-4A-4/6-M12-1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

# SAISGS-P-4A-4/6-M12-1.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

### Póluskiosztás

