

VG M16 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**A kép illusztráció**

A bronz kábel tömszelencék alkalmasak a robbanásveszélyes Ex e (növelt biztonságú) zónákban történő használatra. Ezeket a legújabb IEC/EN 60079-0 szabványok szerint teszteltük, és megkapták a szükséges ATEX tanúsítványt.

Általános rendelési adatok

Változat	VG Ex MS (Ex sárgaréz tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1460040000
Típus	VG M16 EXE MS
GTIN (EAN)	4050118265989
Qty.	50 Darab

VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások

CE

Approvals

EAC; ATEX

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Magasság

46 mm

Magasság (coll)

1.811 inch

Hossz

46 mm

Hossz, inch

1.811 inch

Nettó tömeg

50.6 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

-40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás

Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex
tb IIC Db IP66/68Tanúsítvány száma - kábeltömszelence
(ATEX)

IMQ 11 ATEX 038 X

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence
(GOST)

POCC TR.05.B04161

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.

12 mm

O-gyűrű

NBR

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.

100 °C

Menetemelkedés

1.5 mm

Szabványok

EN 60079-0, EN
60079-1, EN 60079-7, EN
60079-11, EN 60079-31

AF 2. méret

22 mm

Kábelcsavarzat

metrikus

Tömítőbetét

CR

Menet hossza

16 mm

Kábel külső átmérője, min.

3 mm

Védelmi osztály, GWDR

IP66, IP68

Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.

-40 °C

Halogén

Igen

AF 1. méret

22 mm

Védelmi osztály

IP66, IP68 - 6 bar (30
perc.)

Alapanyag

Sárgaréz, nikkelezett

Külső menet

M 16

Megjegyzés: védettségi osztály

Kérjük, tanulmányozza a
felszerelési útmutatóban
szereplő információkat.

Telepítési irányelvek

Lásd összeállítási útmutató

Szorítóbetét

Neoprén

Fontos megjegyzés

Termékinformáció

A 3 mm vagy annál kisebb kötődoboz falvastagságok (pl. Klippon STB házak) esetében kiegészítő
lapos tömítést kell használni - GWDR NP.
A kiegészítő lapos tömítések a csomagolásban találhatók.

VG M16 EXE MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

VG M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M16 MS	Változat
Rendelési szám	1736990000	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 16, 2.8 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4008190956462	
Qty.	100 ST	