Adatlap

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: S-coded, M12, 630 V
Rendelési szám	1460300000
Típus	SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD
GTIN (EAN)	4050118266191
Qty.	1 Darab

Adatlap

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E307231

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	20.5 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	S-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Ház fő anyaga	Műanyag	Szigetelési ellenállás	108 Ω
Érintkező anyaga	CuZn	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm²	Névleges feszültség	630 V
Névleges áram	12 A	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3
Kábelcsavarzat	M 20	Névleges áram	12 A
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C		

Általános műszaki adatok

Pólusszám	4	Kódolás	S-coded
Csatlakozási menet	M12	Érintkező felület	Aranyozott
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	Műanyag
Szigetelési ellenállás	108 Ω	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	630 V	Névleges áram	12 A
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	M 20
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 … +85 ° C

Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Póluskiosztás

