

BG GHDE LED TL PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energiahatékony vészhelyzeti világítás hosszú élettartammal

- kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyság és hosszabb élettartam
- Világsszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (20 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 5 W teljesítmény

Változatok

- Csatlakoztatható nagy teljesítményű csatlakozóhoz és kerek csatlakozóhoz
- Előszerelt 2,5 mm²

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1390850000
Típus	BG GHDE LED TL PT6
GTIN (EAN)	4050118190977

BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E345151

Méretetek és tömegek

Magasság	46 mm	Magasság (coll)	1.811 inch
Szélesség	104 mm	Szélesség (coll)	4.0945 inch
Hossz	181 mm	Hossz, inch	7.126 inch
Nettó tömeg	616 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...60 °C
----------------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Általános adatok




Vezetéktípus	Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)	Szilikon	Nem
Csatlakozás típusa	nyitott vezetékvég/ hossz 2 m	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Halogén	Igen (PVC vezeték)	Védelmi osztály	IP65 hozzá tartozó házzal
Tűlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelési feszültség	< 500 V (ház / PE)	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges
Védettségi osztály	II	Megszakító	< 10 A
Eltérés mértéke	1.5 mm (2-9 Hz)	Rezgésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály, EN 60721-3-3
Ütésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály	Magasság	≤ 3000 m
Rövidzárlat-védelem	belső	Fényszín (CCT)	6000K
Gyorsulás mértéke	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)	Gyorsulás csúcscértéke, L típus	70 m/s ²

Névleges adatok IEC 60598-1 szerint

Névleges feszültség	265 V	Névleges teljesítmény	7 W
Bemeneti feszültség	100...265 V DC (45...65 Hz)	Bekapcsolási áram	0.5 A @ 0.1 ms
Teljesítményvesztés	< 2 W		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001959	ETIM 9.0	EC001959
ETIM 10.0	EC001959	ECLASS 14.0	27-11-06-40
ECLASS 15.0	27-11-06-40		



BG GHDE LED TL PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tömítések



Az intelligens kábelezési megoldásokkal értékes időt és pénzt takaríthat meg.

A FieldPower® moduláris rendszer minden kábelezési feladathoz ideális megoldást kínál.


Előre összeszerelt kábelekhez használható összehajtható tömítések

Tömítések M16 és M20 menettel A tömítésbe működtető és jelzőeszközök építhetők be

Általános rendelési adatok

Típus	RKDG D9 PT6	Változat
Rendelési szám	4329610000	Field Power® tömítőbetét, Összehajtható tömítés, IP65 hozzá tartozó házzal, IP65, hozzá tartozó házzal, EPDM
GTIN (EAN)	4032248668687	
Qty.	10 ST	

1-as méret



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

Típus	GH PT6	Változat
Rendelési szám	1070140000	FieldPower® házak, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, kész állapotban, üvegszál erősítésű polikarbonát, fekete
GTIN (EAN)	4032248825813	
Qty.	10 ST	