Adatlap

# SAIBWS-P-4S-8/10-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 |
| Rendelési szám | 1467870000 |
| Típus | SAIBWS-P-4S-8/10-M12 |
| GTIN (EAN) | 4050118273298 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## SAIBWS-P-4S-8/10-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E307231 |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 27.5 g |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | S-coded |
| Érintkező felület | Aranyozott | Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Ház fő anyaga | PA | Szigetelési ellenállás | 108 Ω |
| Kábelátmérő, max. | 10 mm | Kábelátmérő, min. | 8 mm |
| Érintkező anyaga | CuZn | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm² | Névleges feszültség | 630 V |
| Névleges áram | 12 A | Védelmi osztály | IP67 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Kábelcsavarzat | PG 11 | Névleges áram | 12 A |
| Az érintkező típusa | Hüvely | Árnyékolás csatlakozás | Nem |
| Menetes gyűrű anyaga | Cink présöntvény | Ház hőmérsékleti tartománya | -40 … +85 ° C |
| Csatlakozási keresztmetszet, max. | 2.5 mm² | Csatlakozási keresztmetszet, min. | 0.14 mm² |

### Általános információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | 1. csatlakozás | M12 |
| 2. csatlakozás | Csavar | Ház fő anyaga | PA |
| Csatlakozási menet | M12 | Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkező felület | Aranyozott | Védelmi osztály | IP67 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | | |

### Szabványok

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-111 |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

# SAIBWS-P-4S-8/10-M12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

### Póluskiosztás

