

**SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**A kép illusztráció**

A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Beépített dugók, 7/8", tű, egyenes, Felerősítő menet: M 20, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m
Rendelési szám	<a href="#">1471490000</a>
Típus	SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278729
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E307231

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	30 g
-------------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## Kábel műszaki adatai

Érkeresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>	Sodrat / kábelhossz	0.2 m
Színkód gyűrű	Fekete, Kék, Zöld / sárga, Barna, Fehér	Pólusok száma	5

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Tűs csatlakozó
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	300 V	Névleges áram	8 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	M 20	Névleges áram	8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú)
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C		

## Általános adatok

Pólusszám	5
Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	7/8"
Érintkező felület	Aranyozott
Meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Érkeresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Csatlakozás típusa	Tűs csatlakozó
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Érintkező anyaga	CuZn
Névleges feszültség	300 V
Névleges áram	8 A
Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Kábelcsavarzat	M 20
Névleges feszültség	300 V
Névleges áram	8 A (4 és 5 pólusú), 10 A (3 pólusú)
1. csatlakozás	7/8"

**SAIE-7/8-S-5-0.2U-M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Műszaki adatok**

2. csatlakozás	Flying wires
Sodrat / kábelhossz	0.2 m
Névleges lökőfeszültség	4000 V
Felerősítő menet	M 20
Rögzítési nyomatéktartomány	11.8 ... 12 Nm
Névleges feszültség (UL)	600 V
Meghúzási nyomaték	min. 11.8 Nm max. 12 Nm
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C
Vezeték külső átm.	-

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

### Kapcsolási rajz



### Póluskiosztás

