



**BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Product image**


180°-os hüvelyes dugó 7,62-es osztással IT tápellátó hálózatokhoz. Teljesíti az UL1059 600 V szabvány C osztályának követelményeit. SL 7.62 IT tűs érintkezősorral kombinálva .... Vezetékérintkezővel. Kielégíti a számítógépes áramellátó hálózatok 5,5 mm-es bővített érintésvédelmi követelményeit az IEC 61800-5-1 szabvány szerint 400 V és föld közötti feszültségnél. A hagyományos megoldásokhoz képest az önzáró középső peremes aljzat, amely csavarozható is, egy osztásszélességgel csökkenti a helyigényt. Külön kérésre középső peremes aljzat reteszelés nélkül is kapható.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 6, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1398920000</a>                                                                                                                                       |
| Típus          | BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4050118200867                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 25 Darab                                                                                                                                                         |
| Termékadatok   | IEC: 630 V / 29 A / 0.08 - 4 mm²<br>UL: 600 V / 20 A / AWG 20 - AWG 12                                                                                           |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                            |

## BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 23.4 mm  | Mélység (coll)   | 0.9213 inch |
| Magasság    | 21.2 mm  | Magasság (coll)  | 0.8346 inch |
| Szélesség   | 53.34 mm | Szélesség (coll) | 2.1 inch    |
| Nettó tömeg | 13.24 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

| Termékcsalád                            | OMNIMATE Power - sorozat BL/SL 7.62IT | Csatlakozás típusa                    | Terepi csatlakozás  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                  | Raszter mm-ben (P)                    | 7.62 mm             |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.300 "                               | Vezeték kimeneti irány                | 180°                |
| Pólusszám                               | 6                                     | L1, mm                                | 45.72 mm            |
| L1, inch                                | 1.800 "                               | Sorok száma                           | 1                   |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                     | Névleges keresztmetszet               | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos             | Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20               |
| Védelmi osztály                         | IP20, teljesen felszerelve            | Térfogati ellenállás                  | 5,00 mΩ             |
| Kódolható                               | Igen                                  | Csupaszolási hossz                    | 7 mm                |
| Meghúzási nyomaték, min.                | 0.4 Nm                                | Meghúzási nyomaték, max.              | 0.5 Nm              |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                 | Csavarhúzó éle                        | 0,6 x 3,5           |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264                              | Dugaszolási ciklusok                  | 25                  |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 9.5 N                                 | Húzóerő / pólus, max.                 | 8.5 N               |

## Anyagjellemzők

|                                            |                            |                                         |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT                        | Szín                                    | fekete              |
| Színskála (használt)                       | RAL 9011                   | Szigetelőanyag csoport                  | IIIa                |
| Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                      | Szigetelési ellenállás                  | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Moisture Level (MSL)                       |                            | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                 |
| Érintkező anyaga                           | Cu-ötvözet                 | Érintkező felület                       | ónozott             |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete   | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C              |
| Tárolási hőmérséklet, max.                 | 70 °C                      | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C              |
| Üzemi hőmérséklet, max.                    | 100 °C                     | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C              |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.    | 100 °C                     |                                         |                     |

## BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                  |                        |                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 29 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 26.5 A                 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 25 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                     | 23 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 630 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 500 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 400 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 4 kV                   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1s mit 180 A |
| Kúszóút, min.                                                                    | 11.3 mm                | Hézag, min.                                                                      | 9.8 mm           |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 338.00 mm |
| VPE szélesség | 130.00 mm | VPE magasság  | 33.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                           |                                    |                      |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.           | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                      |                              |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.           | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.             | AWG 28                             |                      |                              |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.             | AWG 12                             |                      |                              |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                   | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                      |                              |
| Tömör, max. H05(07) V-U                                   | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                              |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                              | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                      |                              |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                              | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                              |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.     | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                              |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                              |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                   | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                              |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                      | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                              |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,8 mm x 2,4 mm |                                    |                      |                              |
| Rögzíthető vezeték                                        | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 0.25 mm <sup>2</sup>         |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm               |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.25/12 HBL</a> |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm               |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.34/12 TK</a>  |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/6</a>       |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/6</a>      |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>            |
|                                                           | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                |
|                                                           |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/6</a>       |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete                        | névleges                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |                              |

## BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|  |                                    |                      |                        |
|--|------------------------------------|----------------------|------------------------|
|  | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm          |
|  |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/7</a> |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>    |
|  | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm          |
|  |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2.5/7</a> |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |                                                            |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA                                                        | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 600 V                                                      | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 600 V          |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 600 V                                                      | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A CSA)  |                |
| Névleges áram (C felhasználási csoport / 20 A CSA)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 5 A CSA)   |                |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 20                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 12         |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                     |                |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V                                                      | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V  |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V                                                      | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A UL 1059)  |        |
| Névleges áram (C felhasználási csoport / 20 A UL 1059)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 5 A UL 1059)   |        |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 20                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                 |                |                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                     | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint      |                             |
|                                                 | Teszt          | eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, anyagtípus, dátum óra                                        |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | elérhető                                                                                              |                             |
|                                                 | Teszt          | tartósság                                                                                             |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.06                        |                             |
|                                                 | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                   |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                 | Teszt          | 180°-ban elforgatva kódoló elemek nélkül                                                              |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz |                             |
|                                                 | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                 |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                 |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |

BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                             |                |                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 20/19                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,2 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,7 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,9 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U4.0                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K4.0                   |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥5 N                                         |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥20 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥50 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/19                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K4.0                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥60 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U4.0                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |

BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Fontos megjegyzés


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfeleléség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Megjegyzések     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

### Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings

### Product image




### Dimensional drawing




A kép illusztráció

### Graph



### Graph



## BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |                                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008330000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056286              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008390000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056354              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |

**BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Crimping tools**

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PZ 6/5                     | Változat                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">9011460000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapéz fogas krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4008190165352              |                                                                                                                   |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                   |

## BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 7.62IT/90MF SN



90°-os tűs érintkezősor forrasztott karimás rögzítéssel, 7,62 emelkedéssel 400 V-os IT áramellátó hálózatokhoz, az IEC 61800-5-1 szerint. UL-tanúsítvány az UL840 600 V szerint, előlső PE-érintkezővel.

Kielégíti a számítógépes áramellátó hálózatok érintésvédelmi követelményeit az IEC 61800-5-1 szabvány szerint 400 V és föld közötti feszültségnél, kombinálva a BLZ 7.62 IT dugós érintkezősorral ...,

A hüvelyes érintkezősor nélkül, az illeszkedő profil garantálja a minimum 1 mm-es érintésvédelmi biztonságot a próbázó ujjon mért 20 N nyomás mellett. A középső perembe integrált reteszelés a hagyományos megoldásokhoz képest egy osztásszélességgel csökkenti a helyigényt. Külön kérésre: csavaros peremes vagy perem nélküli kivitelben is kapható.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 7.62IT/06/90MF5 3.2S... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1398870000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, Középső peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4050118200638              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 30 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |