


HDC HP550 ABGH BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, 1500 V, Csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
Rendelési szám	1475700000
Típus	HDC HP550 ABGH BG
GTIN (EAN)	4050118282313
Qty.	1 Darab

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	80 mm	Mélység (coll)	3.1496 inch
Magasság	152 mm	Magasság (coll)	5.9842 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	725.26 g		

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Méret

Szélesség 60 mm

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház kivitele	Válaszfalház
Telepítési szerkezeti méret	550	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Ház fő anyaga	alumínium présöntvény
Felületi minőség	Porbevonatos	Sorozat	HighPower
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1500 V	Halogénmentes	false
ENT házak	Igen	BG	550
Védelmi osztály	IP68, bedugva		

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)
Felületi minőség	Porbevonatos	Ház anyaga	Alumínium présöntvény
Sorozat	HighPower	Tömítés anyaga	Szilikonumi
Érintkező anyaga	Rézötvözet		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperonálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsfeszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Házak**

A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP ABGH COVER	Változat
Rendelési szám	1473470000	HDC-házak, Fedél
GTIN (EAN)	4050118279917	
Qty.	1 ST	