

WSI 25/3 10X38/LED
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Product image


A biztosítékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik a védelmi és funkcionális elemek közvetlen integrálását a sorkapocslécbe. A biztosítékos sorkapcsok beépített biztosítéktartókkal rendelkeznek, amelyek megbízható védelmet nyújtanak az elektromos kapcsolások túlterhelése ellen – ideálisak vezérlő- és elosztóléc rendszerként. A sorkapocsblokk komponensek lehetővé teszik elektronikus alkatrészek, például diódák, ellenállások vagy LED-ek közvetlen beépítését a huzalozásba. Ez lehetővé teszi a helytakarékos és áttekinthető kapcsolási funkciók, valamint jelszétválasztás megvalósítását. Mindkét sorkapocsblokk típus magasabb szintű biztonságot, egyszerű karbantartást és kompakt, funkcióorientált szerelést biztosít.

Általános rendelési adatok

Változat	Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 25 mm ² , 32 A, 690 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35
Rendelési szám	1444240000
Típus	WSI 25/3 10X38/LED
GTIN (EAN)	4050118249552
Qty.	4 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	58 mm	Mélység (coll)	2.2835 inch
Magasság	81 mm	Magasság (coll)	3.189 inch
Szélesség	54 mm	Szélesség (coll)	2.126 inch
Nettó tömeg	104 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-50 °C...75 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	PA 66/6	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Véglap szükséges	Nem	Potenciálok száma	1
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	2
Potenciálok száma szintenként	1	Keresztkötött szintek belül	Nem
PE-csatlakozás	Nem	Tartósín	TS 35
N funkció	Nem	PE működés	Nem
PEN funkció	Nem		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható
--------------------	----------------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	25 mm ²	Névleges feszültség	690 V
Névleges feszültség a szomszédos kapcsolókra vonatkozóan	690 V	Névleges DC feszültség	690 V
Névleges áram	32 A	Áram maximum vezetékknál	32 A
Szabványok	IEC 60947-7-3	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0.32 mΩ
Névleges lökfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	3.23 W
Szennyezés súlyossága	3		

WSI 25/3 10X38/LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás
--	----------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4																																													
Csupaszolási hossz	11 mm																																													
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás																																													
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás																																													
Csatlakozások száma	2																																													
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²																																													
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²																																													
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 18																																													
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²																																													
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²																																													
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²																																													
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	25 mm ²																																													
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1.5 mm ²																																													
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²																																													
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²																																													
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	25 mm ²																																													
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	1.5 mm ²																																													
Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)	1.5 mm ²																																													
Rögzíthető vezeték	<table> <tr> <th>Csatlakozási specifikáció</th><th>Csavaros csatlakozás</th></tr> <tr> <td rowspan="4">Vezetékcsatlakozás keresztmetszete</td><td>Típus</td></tr> <tr> <td>tömör, H05(07) V-U</td></tr> <tr> <td>min.</td></tr> <tr> <td>1.5 mm²</td></tr> <tr> <td rowspan="4">érvéghüvely</td><td>max.</td></tr> <tr> <td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>névleges</td></tr> <tr> <td>25 mm²</td></tr> <tr> <td rowspan="4">érvéghüvely</td><td>Csupaszolási hossz</td></tr> <tr> <td>min.</td></tr> <tr> <td>11 mm</td></tr> <tr> <td>max.</td></tr> <tr> <td rowspan="4">érvéghüvely</td><td>11 mm</td></tr> <tr> <td>névleges</td></tr> <tr> <td>11 mm</td></tr> <tr> <td>Meghúzási nyomaték</td></tr> <tr> <td rowspan="4">érvéghüvely</td><td>min.</td></tr> <tr> <td>2 Nm</td></tr> <tr> <td>max.</td></tr> <tr> <td>2.5 Nm</td></tr> <tr> <th>Csatlakozási specifikáció</th><th>Csavaros csatlakozás</th></tr> <tr> <td rowspan="4">Vezetékcsatlakozás keresztmetszete</td><td>Típus</td></tr> <tr> <td>sodrott, H07V-R</td></tr> <tr> <td>min.</td></tr> <tr> <td>1.5 mm²</td></tr> <tr> <td rowspan="4">érvéghüvely</td><td>max.</td></tr> <tr> <td>25 mm²</td></tr> <tr> <td>névleges</td></tr> <tr> <td>25 mm²</td></tr> <tr> <td rowspan="5">érvéghüvely</td><td>Csupaszolási hossz</td></tr> <tr> <td>min.</td></tr> <tr> <td>11 mm</td></tr> <tr> <td>max.</td></tr> <tr> <td>11 mm</td></tr> </table>	Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	tömör, H05(07) V-U	min.	1.5 mm ²	érvéghüvely	max.	25 mm ²	névleges	25 mm ²	érvéghüvely	Csupaszolási hossz	min.	11 mm	max.	érvéghüvely	11 mm	névleges	11 mm	Meghúzási nyomaték	érvéghüvely	min.	2 Nm	max.	2.5 Nm	Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	sodrott, H07V-R	min.	1.5 mm ²	érvéghüvely	max.	25 mm ²	névleges	25 mm ²	érvéghüvely	Csupaszolási hossz	min.	11 mm	max.	11 mm
Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás																																													
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus																																													
	tömör, H05(07) V-U																																													
	min.																																													
	1.5 mm ²																																													
érvéghüvely	max.																																													
	25 mm ²																																													
	névleges																																													
	25 mm ²																																													
érvéghüvely	Csupaszolási hossz																																													
	min.																																													
	11 mm																																													
	max.																																													
érvéghüvely	11 mm																																													
	névleges																																													
	11 mm																																													
	Meghúzási nyomaték																																													
érvéghüvely	min.																																													
	2 Nm																																													
	max.																																													
	2.5 Nm																																													
Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás																																													
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus																																													
	sodrott, H07V-R																																													
	min.																																													
	1.5 mm ²																																													
érvéghüvely	max.																																													
	25 mm ²																																													
	névleges																																													
	25 mm ²																																													
érvéghüvely	Csupaszolási hossz																																													
	min.																																													
	11 mm																																													
	max.																																													
	11 mm																																													

WSI 25/3 10X38/LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

		névleges	11 mm
	Meghúzási nyomaték	min.	2 Nm
		max.	2.5 Nm
Csatlakozási specifikáció	Csavaros csatlakozás		
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	flexibilis, H05(07) V-K	
	min.	1.5 mm ²	
	max.	25 mm ²	
	névleges	25 mm ²	
érvég hüvely	Csupaszolási hossz	min.	11 mm
		max.	11 mm
		névleges	11 mm
	Meghúzási nyomaték	min.	2 Nm
		max.	2.5 Nm

Általános

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 18
Szabványok	IEC 60947-7-3	Tartósín	TS 35


Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

Drawings



WSI 25/3 10X38/LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6/15 K MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1880100000	ESG, Készülékjelölők x 15 mm, PA 66, Szín: fehér, Öntapadós
GTIN (EAN)	4032248478781	
Qty.	200 ST	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 ST	
Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 ST	

WSI 25/3 10X38/LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.


- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	MF 5/12 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1250090000	MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 12 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4050118040463	Phoenix, fehér
Qty.	250 ST	

Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	ZST 1	Változat
Rendelési szám	1269070000	Tartozékok, Tartozéktartó
GTIN (EAN)	4050118094091	
Qty.	25 ST	

Típus	WEW 35/2	Változat
Rendelési szám	1061200000	Végbak, sötétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190030230	
Qty.	50 ST	

WSI 25/3 10X38/LED**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories**

Típus	WEW 35/2 GR	Változat
Rendelési szám	1859200000	Végbak, szürke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248411658	
Qty.	50 ST	
Típus	WEW 35/2 SW	Változat
Rendelési szám	1061210000	Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4032248136278	
Qty.	50 ST	
Típus	WEW 35/2 VO GF SW	Változat
Rendelési szám	1479000000	Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C
GTIN (EAN)	4050118286779	
Qty.	50 ST	