

## RSMS-16 24VUC AU 1CO Z


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Reléalapok (RSM) közös pozitív és negatív ággal, PLC vagy más típusú vezérlőkhöz csatlakoztathatók. Az interfészek 4, 8 vagy 16 RCL (12,7 mm) vagy RSS (6,1 mm) relét tartalmazó csoportokból állnak. A vezérlő-csatlakozást dugaszolható csatlakozókkal vagy IEC 60603-13 csatlakozós közvetlen kábelezéssel lehet megvalósítani. Számos választási lehetőség:

- 1 vagy 2 váltóérintkező 16/8/6 A-s reléekkel
- Feszültségek 5-230 V között
- Csavaros, húzórugós vagy PUSH IN csatlakozás
- Kompatibilis a Weidmüller szilárdtest-reléivel

A reléválaszték galvanikus leválasztást biztosít a bemenet és kimenet között, valamint a relé szomszédos érintkezői között. Így a vezérlőkben különböző feszültségek használhatók, és biztonságosan csatlakoztathatók a különböző terepi elemek feszültségei is.

### Általános rendelési adatok

Változat	Interfész, RSM, Húzórugós csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">1457220000</a>
Típus	RSMS-16 24VUC AU 1CO Z
GTIN (EAN)	4050118263428
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott

## RSMS-16 24VUC AU 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E141197

## Méreték és tömegek

Mélység	76 mm	Mélység (coll)	2.9921 inch
Magasság	109 mm	Magasság (coll)	4.2913 inch
Szélesség	112 mm	Szélesség (coll)	4.4094 inch
Nettó tömeg	282 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14

## UL névleges adatok UL

Üzemi hőmérséklet UL, min.	0 °C	Üzemi hőmérséklet UL, max.	25 °C
Névleges feszültség AC UN (bemenet)	24 V	Névleges feszültség DC UN (bemenet)	24 V
Névleges feszültség AC UN (kimenet)	250 V	Névleges áram I <sub>max.</sub> (kimenet)	4.5 A

## Általános adatok

LED-es állapotjelző relénként	zöld
-------------------------------	------

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	LM3RZF 5.08	Csatlakozás a vezérlő oldalán	LMZF
----------------------------	-------------	-------------------------------	------

## Névleges adatok, adatbemenet

Bemeneti feszültség	24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%	Bemenő áram	6 mA, 15,6 mA
---------------------	---------------------------------	-------------	---------------

## Névleges adatok, adatkimenet

Relé típusa	RSS	Kimenet típusa	Potenciálmentes érintkező
Érintkezők anyaga	AgSnO 5 µm Au	Névleges feszültség	≤ 250 V AC
Max. AC folytonos áram	4.5 A	Minimum érintkező áram	100 mA
Minimális érintkező feszültség	1 V		

## RSMS-16 24VUC AU 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

Mechanikai élettartam 5 x 106 kapcsolási ciklusok

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

Névleges bemeneti szigetelési feszültség <50 V AC	Névleges kimeneti szigetelési feszültség 250 V AC
Túlfeszültség kategória, bemenet/ kimenet III	Túlfeszültség kategória, kimenet/ kimenet II
Szennyezés súlyossága 2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) 6 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC 1.2 kV	Távolság, bemenet/kimenet ≥ 5.5 mm

## Szigetelések koordinálása (EN50178)

Szennyezés súlyossága 2	Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs) 6 kV
Szigetelésvizsgálati feszültség AC 1.2 kV	

## Csatlakozó mező

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26	Csatlakozás típusa Húzórugós csatlakozás
Flexibilis hüvellyel, max. 1.5 mm <sup>2</sup>	Flexibilis, max. H05(07) V-K 1.5 mm <sup>2</sup>
Flexibilis, min. H05(07) V-K 0.5 mm <sup>2</sup>	Tömör, max. H05(07) V-U 1.5 mm <sup>2</sup>
Tömör, min. H05(07) V-U 0.5 mm <sup>2</sup>	Csupaszolási hossz 7 mm
Rögzítési tartomány, max. 2.5 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, min. 0.13 mm <sup>2</sup>
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 14	

## Besorolások

ETIM 8.0 EC002780	ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780	ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52	

**RSMS-16 24VUC AU 1CO Z**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

