


HDC HP550 ABGH BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekig biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, 1500 V, Csavaros csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
Rendelési szám	1475700000
Típus	HDC HP550 ABGH BG
GTIN (EAN)	4050118282313
Qty.	1 Darab

HDC HP550 ABGH BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	80 mm	Mélység (coll)	3.1496 inch
Magasság	152 mm	Magasság (coll)	5.9842 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	725.26 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Méret

Szélesség	60 mm
-----------	-------

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház kivitele	Válaszfalház
Telepítési szerkezeti méret	550	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Felületi minőség	Porbevonatos
Sorozat	HighPower	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1500 V
Halogénmentes	false	BG	550
Védelmi osztály	IP68, bedugva		

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)
Felületi minőség	Porbevonatos	Ház anyaga	Alumínium présöntvény
Sorozat	HighPower	Tömítés anyaga	Szilikongumi
Érintkező anyaga	Rézötvözet		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperonálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsfeszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessories****Házak**

A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság jellemzi ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekig biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP ABGH COVER	Változat
Rendelési szám	1473470000	HDC-házak, Fedél
GTIN (EAN)	4050118279917	
Qty.	1 ST	