

## KSPA M50 BNI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                        |                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat               | KSPA (Klippon záródugó, A típus), Záródugók, egyenes, M 50, 17 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| Rendelési szám         | <a href="#">1477710000</a>                                                               |
| Típus                  | KSPA M50 BNI                                                                             |
| GTIN (EAN)             | 4050118285703                                                                            |
| Qty.                   | 1 Darab                                                                                  |
| Szállítás állapota     | Kifutott                                                                                 |
| Utolsó rendelési dátum | 2023-07-30T00:00:00+02:00                                                                |
| Alternatív termék      | <a href="#">VP M50-EX W</a>                                                              |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|                    |       |                    |             |
|--------------------|-------|--------------------|-------------|
| Magasság           | 17 mm | Magasság (coll)    | 0.6693 inch |
| Hossz              | 17 mm | Hossz, inch        | 0.6693 inch |
| Átmérő             | 50 mm | Falvastagság, min. | 0.5 mm      |
| Falvastagság, max. | 16 mm | Nettó tömeg        | 425 g       |

## Hőmérsékletek

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -100 °C...400 °C |
|-------------------|------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a |

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

|                                              |                                          |                                             |                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Azonosítás                                   | Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb                 | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X | Tanúsító intézet                            | ATEX, IECEX                         |

## Általános információk

|                                    |                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 400 °C                                                         | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menetemelkedés                     | 1.5 mm                                                         | Halogén                            | halogénmentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szabványok                         | IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529 | Ütésállóság                        | 7 J ATEX verzió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Védelmi osztály                    | IP54, IP66                                                     | Alapanyag                          | Sárgaréz, nikkelezett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tömítőgyűrű átmérője               | 50.00 mm                                                       | Külső menet                        | M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Menet hossza                       | 17 mm                                                          | Megjegyzés: védettségi osztály     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valamennyi záródugó 1,5 mm menetemelkedésű.</li> <li>• Az előírt IP-besorolás eléréséhez az átmenő furatnak teljesítenie kell az EN 50262 1. táblázatának követelményeit és a záródugónak megfelelően rögzíthetőnek kell lennie.</li> <li>• A KSPA telepítésére vonatkozóan figyelembe kell venni a minimálisan kapcsolódó menetek számát az EN/IEC 60079-1 szabvány 5.3 fejezete szerint.</li> <li>• NEC / CEC alkalmazásoknál gondoskodni kell arról, hogy a csatlakozó készülék azon „anya” menete, amelybe a záródugó kerül, legalább 8 teljes</li> </ul> |

**Műszaki adatok**

fordulatnyi menetet biztosít. • A kezelési útmutatót minden záródugóhoz mellékeljük. Beszerelés előtt olvassa el az útmutatót. A záródugókat a kezelési útmutatóban szereplő specifikációk szerint kell beszerezni. • Ha a KSPA záródugókat nemfém Ex e csatlakozókészülékekbe helyezi, össze kell kötnie őket a rendszer földáramkörével.

|                       |             |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Protection class (UL) | Type 4X     | Bevonat     | nikkelezett |
| <b>Besorolások</b>    |             |             |             |
| ETIM 8.0              | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0             | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0           | 27-14-08-05 |             |             |

## KSPA M50 BNI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SKMU M50 MS                | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1737040000</a> | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 50, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4008190956516              |                                                                            |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                            |

## Nylon lapos tömítés - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                          |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Típus          | KSWN M50                   | Változat                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">0900660000</a> | KSWN (lapos tömítés - nylon), Tömítőgyűrű, M 50, Nylon 6 |
| GTIN (EAN)     | 4032248850105              |                                                          |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                          |