

WPD 100 2X25/6X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Épület berendezéseinek vezetékezése

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as részsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

Általános rendelési adatok

Változat	Potenciáelosztó kapocs, Csavaros csatlakozás, Világosszürke, 25 mm², 101 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 10, Szintek száma: 1
Rendelési szám	1561910000
Típus	WPD 100 2X25/6X10 GY
GTIN (EAN)	4050118367218
Qty.	3 Darab

WPD 100 2X25/6X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	49 mm	Mélység (coll)	1.9291 inch
Magasság	55.4 mm	Magasság (coll)	2.1811 inch
Szélesség	30.2 mm	Szélesség (coll)	1.189 inch
Nettó tömeg	102 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	130 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	Világosszürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás	Véglap szükséges	Nem
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Igen	PE-csatlakozás	Nem
Tartósín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Kiegészítő műszaki adatok

Nyitott oldala	zárt	Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok
Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen	Felszerelés típusa	Felpattintható

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	25 mm ²	Névleges feszültség	1000 V
Névleges AC feszültség	1000 V	Névleges DC feszültség	1000 V
Névleges áram	101 A	Áram maximum vezetékknál	101 A
Szabványok	IEC 60998-2-1		

WPD 100 2X25/6X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás
--	----------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma	10	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	1.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1.5 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	25 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	1.5 mm ²		

Általános

Pólusszám	1	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4
Telepítési útmutató	Tartósínek / szerelőlapok	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Szabványok	IEC 60998-2-1	Tartósín	TS 35


Besorolások

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 9.0	27-14-11-20
ECLASS 9,1	27-14-11-20	ECLASS 10.0	27-14-11-20
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-19	ECLASS 14.0	27-25-01-19
ECLASS 15.0	27-25-01-19		


WPD 100 2X25/6X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conductor connection data according to DIN EN 50090-1 (Cat. MCB 1250-1 class A-Cu-Al)									
Dimensions			Weight			Bore		Bore	
Unit	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
20 mm	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
25 mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
32 mm	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
40 mm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
50 mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
63 mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80 mm	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
100 mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4
125 mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5
160 mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
200 mm	7	7	7	7	7	7	7	7	7
250 mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8
315 mm	9	9	9	9	9	9	9	9	9
400 mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10
500 mm	11	11	11	11	11	11	11	11	11
630 mm	12	12	12	12	12	12	12	12	12
800 mm	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1000 mm	14	14	14	14	14	14	14	14	14
1250 mm	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1600 mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2000 mm	17	17	17	17	17	17	17	17	17
2500 mm	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3150 mm	19	19	19	19	19	19	19	19	19
4000 mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
5000 mm	21	21	21	21	21	21	21	21	21
6300 mm	22	22	22	22	22	22	22	22	22
8000 mm	23	23	23	23	23	23	23	23	23
10000 mm	24	24	24	24	24	24	24	24	24
12500 mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25
16000 mm	26	26	26	26	26	26	26	26	26
20000 mm	27	27	27	27	27	27	27	27	27
25000 mm	28	28	28	28	28	28	28	28	28
31500 mm	29	29	29	29	29	29	29	29	29
40000 mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30
50000 mm	31	31	31	31	31	31	31	31	31
63000 mm	32	32	32	32	32	32	32	32	32
80000 mm	33	33	33	33	33	33	33	33	33
100000 mm	34	34	34	34	34	34	34	34	34
125000 mm	35	35	35	35	35	35	35	35	35
160000 mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36
200000 mm	37	37	37	37	37	37	37	37	37
250000 mm	38	38	38	38	38	38	38	38	38
315000 mm	39	39	39	39	39	39	39	39	39
400000 mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40



WPD 100 2X25/6X10 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDK PZ2	Változat
Rendelési szám	9008540000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056538	
Qty.	1 ST	