


**KQN-M4/S/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Változat       | kábelsaru, záróelem, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1493840000</a>                                     |
| Típus          | KQN-M4/S/-2,5                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4050118303391                                                  |
| Qty.           | 100 Darab                                                      |

## KQN-M4/S/-2,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.64 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |


## Csatlakozások

|                                    |                       |                              |                     |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max.       | 2.5 mm <sup>2</sup>   | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Szigetelés                         | Nem áll rendelkezésre | Furat                        | M 4/S               |
| Tengely belső átmérője (d1)        | 2.3 mm                | Tengely külső átmérője (d3)  | 6.8 mm              |
| Tengelyhossz (a)                   | 5 mm                  | Csatlakozás hossz (l)        | 11 mm               |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 4.3 mm                |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

**Drawings**



**KQN-M4/S/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Crimping tools**

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HTN 21                     | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9014610000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm², 6mm²,<br>Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4008190152734              |                                                                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                |