

**HDC 04A AWLU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Válaszfalház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard |
| Rendelési szám | <a href="#">1497700000</a>                                                                                                      |
| Típus          | HDC 04A AWLU                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190074937                                                                                                                   |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                         |

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

## Méretetek és tömegek

|                             |       |                  |             |
|-----------------------------|-------|------------------|-------------|
| Mélység                     | 26 mm | Mélység (coll)   | 1.0236 inch |
| Magasság                    | 53 mm | Magasság (coll)  | 2.0866 inch |
| Szélesség                   | 37 mm | Szélesség (coll) | 1.4567 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 30 mm | Nettó tömeg      | 38 g        |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

|                 |                 |                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Anyag           | Aceton                 |
|                 | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
|                 | Anyag           | Fűróolaj               |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Gázolaj                |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Etilalkohol            |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Hidraulikaolaj         |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Hűtőközeg              |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Mosóbenzin             |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Izzadság               |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | Prémium benzin         |
|                 | Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
|                 | Anyag           | Víz                    |
|                 | Vegyszerállóság | Ellenálló              |
|                 | Anyag           | UV                     |
|                 | Vegyszerállóság | Instabil               |
|                 | Anyag           | Ózon                   |
|                 | Vegyszerállóság | Instabil               |

## Méretetek

|                        |       |                    |           |
|------------------------|-------|--------------------|-----------|
| Furat osztás hossz, A2 | 30 mm | Kábelbevezetés     | hajlított |
| C ház szélessége       | 25 mm | C1 alap szélessége | 42 mm     |

## HDC 04A AWLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                   |       |                |       |
|-------------------|-------|----------------|-------|
| Ház teljes hossza | 42 mm | B ház magasság | 26 mm |
| B1 alap magasság  | 3 mm  |                |       |

## Verzió

|                                |                              |                            |                        |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Tömszelencék száma             | 0                            | Felső rész/alsó rész/fedél | alsó rész              |
| Fedél                          | burkolat nélkül              | Meghúzási nyomaték         | 0.5 Nm                 |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                            | Ház kivitele               | Válaszfalház           |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Keresztkengyel az alsórészen | Kivitel                    | Standard               |
| Telepítési szerkezeti méret    | 1                            | Kábelbevezetés             | hajlított              |
| Típus                          | Válaszfal (átvezető)         | Szorítós változat          | Oldalt rögzítő bilincs |
| Tömítés                        | NBR                          | Szín (RAL)                 | RAL 7035               |
| BG                             | 1                            | Suitable for ModuPlug®     | Nem                    |

## Általános adatok

|                    |              |                    |                         |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Meghúzási nyomaték | 0.5 Nm       | Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   |
| Felületi minőség   | Porbevonatos | Védelmi osztály    | IP65, bedugva           |
| ENT házak          | Nem          | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | A házak felszerelésekor ellenőrizze, hogy a tömítő lap megfelelően van-e elhelyezve. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 04A AWLU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 04A DODL 2BO           | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1665740000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Keresztkegyl az alsórészen, |
| GTIN (EAN)     | 4008190422769              | Standard                                                                                                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                               |
| Típus          | HDC 04A DMDL 2BO           | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1665750000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 1, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Keresztkegyl az alsórészen, |
| GTIN (EAN)     | 4008190422776              | Standard                                                                                                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                               |