

SFX-M 17/60-5 ST SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustáblákról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel. Az SFX-M jelölőben egy speciális lyukasztás lehetővé teszi az acél kábelkötők használatát. Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Vezeték és kábeljelölők, 7 - 40 mm, 60 x 17 mm, ezüst
Rendelési szám	1505240000
Típus	SFX-M 17/60-5 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118313697
Qty.	1 Darab

SFX-M 17/60-5 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.8 mm	Mélység (coll)	0.0315 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0.6693 inch
Nettó tömeg	1.95 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Laponkénti jelölőszám	1	
Nyomatás típusa	Vevőspecifikus	
Változat	halogénmentes	
Szélesség	17 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	1.4301 rozsdamentes acél	
Nyomatott karakterek	M-Print PRO fájl igényel	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Címkemező mérete	17.2 x 40 mm	
Javasolt iparágak	Folyamat, Energetika	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Conductor and cable markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Vezeték-keresztmetszet, max.	500 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²
Vezeték külső átmérő, max.	40 mm	Vezeték külső átmérő, min.	7 mm
Kábelkötegelő csatorna	Lapos	Vezeték külső átm.	7 - 40 mm
Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag	Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 500 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX-M 17/60-5 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Kiegészítő termékek



Általános rendelési adatok

Típus	PRIMER CC-M	Változat	
Rendelési szám	2068020000		
GTIN (EAN)	4050118416534		
Qty.	100 ST		