

**PAC-CJ1W-HE20-V17-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1511440020</a>                                 |
| Típus          | PAC-CJ1W-HE20-V17-2M                                       |
| GTIN (EAN)     | 4099986587540  |
| Qty.           | 1 Darab  |

## PAC-CJ1W-HE20-V17-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg 225 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10...60 °C Üzemi hőmérséklet -10...50 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

|                       |                                      |                       |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Kábelhossz            | 2 m                                  | A következőkhöz:      | Digitális jelek           |
| Alapanyag             | PVC                                  | Kábel                 | LiYY kábel                |
| Interfész csatlakozó  | LAPOS<br>KÁBELCSATLAKOZÓ HE10<br>20P | Pólusok száma, min.   | 20 pólusú                 |
| Külső átmérő          | 8,6 ± 1 mm                           | Csatlakozó, PLC oldal | FUJITSU FCN363J024<br>24P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |                       |                           |

## Villamos adatok

|  |           |   |                   |
|--|-----------|---|-------------------|
| Összes áram, max.                        | 3 A       | Nagyfeszültségű vizsgálat               | 1 KV/1s           |
| Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       | Névleges feszültség                     | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m | Vezeték / vezetékcsatlakozás kapacitása | 300 pF/m          |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |