

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Helyszíni vezérlés az Ex-tanúsított Klippon®
Vezérlőállomással: kis vezérlő- és jelzőkészülékek.
Jóváhagyott műveleti és kijelző elemek rozsdamentes
acél, alumínium vagy poliészter szekrényekben.
Veszélyes környezetekben kívánja irányítani és biztosítani
munkafolyamatait. Helyszíni vezérléshez - tanúsított
Klippon® házmegoldások vezérlő- és kijelzőelemekkel.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon vezérlő állomás (vezérlő és jelző készülék), Vezérlő- / jelzőkészülék, KLIPPON POK 121209 EX Üvegszál erősítésű poliészter grafit keverékkel, Kulcsos kapcsoló, 1 nyitóérintkező, 1 záróérintkező, -55 °C...55 °C, IP54, IP66
Rendelési szám	1537090000
Típus	KLIPPON CS POK 121209-2
GTIN (EAN)	4050118341058
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

IECEx ATEX

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3.5433 inch
Mélység kiegészítő komponensekkel	117 mm	Magasság	122 mm
Magasság (coll)	4.8031 inch	Legalacsonyabb változat magassága	90 mm
Szélesség	120 mm	Szélesség (coll)	4.7244 inch
Rögzítési méret - magasság	82 mm	Rögzítési méret - szélesség	106 mm
Nettó tömeg	1035 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-55 °C...55 °C	Üzemi hőmérséklet	-55 °C...55 °C
---------------------	----------------	-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO)	LMP 21.0019X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Tanúsítvány száma (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Általános információk

1 pozíció a házban	Kulcsos kapcsoló	Érintkező kivitele	1 nyitóérintkező, 1 záróérintkező
Üzemi feszültség, max.	400 V	Üzemi áram 40 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Üzemi áram 55 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Aktuátorok	Kulcsos kapcsoló, 3 kapcsolási pozíció, I - O - II, (I + II), reteszelő, Kihúzható kulcs
Furatok, B oldal	1 x M25	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos csavarok, rozsdamentes acél	Vezérlő- és kijelzőelemek tömítőanyaga	EPDM
Ház tömítésének anyaga	Szilikon (VMO)	Fedélcsavarok nyomatéka	2.5 Nm
Külső földelés	Külön kérésre kapható	Tömszelence	VG M25 EXE 12-17 CR7J G4
Jelölés	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Tömszelence rögzítési tartomány, max.	17 mm
Tömszelence rögzítési tartománya, min.	12 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²
Felszerelés típusa	Falra szerelés	Felületi minőség	kezeletlen

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Referencia termék	KLIPPON POK 121209 EX	Ütésállóság	7 joule a következő szerint: IEC60079-0
Hőmérsékleti osztályok	T4, T5, T6	Alapanyag	Üvegszál erősítésű poliészter grafit keverékkel

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	Üvegszál erősítésű poliészter grafit keverékkel		

Általános adatok

Szín	Grafitfekete	Védelmi osztály	IP54, IP66
Színskála (hasonló)	RAL 9011		

Ház

Alapanyag	Üvegszál erősítésű poliészter grafit keverékkel	Furatok, B oldal	1 x M25
-----------	--	------------------	---------

Standard jellemzők

Változat	Ex-jóváhagyással ellátott házak vezérlő és kijelző elemekkel	Referencia termék	KLIPPON POK 121209 EX
----------	--	-------------------	---------------------------------------

Besorolások


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS POK 121209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



Klippon CS POK 121209 - 4 - LrBmPrLaBmPr

- Actuating and illuminating elements
- B: Button
- I: Illuminated button
- L: Lamp
- o: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- e: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the switch
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®