

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Helyszíni vezérlés az Ex-tanúsított Klippon®
Vezérlőállomással: kis vezérlő- és jelzőkészülékek.
Jóváhagyott műveleti és kijelző elemek rozsdamentes
acél, alumínium vagy poliészter szekrényekben.
Veszélyes környezetekben kívánja irányítani és biztosítani
munkafolyamatait. Helyszíni vezérléshez - tanúsított
Klippon® házmegoldások vezérlő- és kijelzőelemekkel.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon vezérlő állomás (vezérlő és jelző készülék), Vezérlő- / jelzőkészülék, KLIPPON STB 2.1 SS Nemesacél 1.4404 (316 L), Lámpamodul - piros, VÉSZLEÁLLÍTÓ nyomógomb sárga háttérrel, 2 nyitóérintkező, pozitív nyitású érintkezők, -55 °C... 55 °C, IP54, IP66
Rendelési szám	1537320000
Típus	KLIPPON CS STB 2.1-2
GTIN (EAN)	4050118341652
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

A létrehozás dátuma 03.01.2026 09:30:38 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások

IECEx ATEX

Méretek és tömegek

Mélység	81.5 mm	Mélység (coll)	3.2087 inch
Mélység kiegészítő komponensekkel	119 mm	Magasság	190 mm
Magasság (coll)	7.4803 inch	Szélesség	150 mm
Szélesség (coll)	5.9055 inch	Rögzítési méret - szélesség	145 mm
Nettó tömeg	2190 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-55 °C...55 °C	Üzemi hőmérséklet	
---------------------	----------------	-------------------	--

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO)	LMP 21.0019X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X	Tanúsítvány száma (IECEx)	IECExITA14.0013X
Tanúsítvány száma (ATEX)	TUEV14ATEX7606X		

Általános információk

1 pozíció a házban	Lámpamodul - piros	2 pozíció a házban	VÉSZLEÁLLÍTÓ nyomógomb sárga háttéren
Érintkező kivitele	2 nyitóérintkező, pozitív nyitítás érintkezők	Üzemi feszültség, max.	250 V
Üzemi áram 40 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A	Üzemi áram 55 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A
Aktuátorok	Vészleállító nyomógomb	Aktuátor színe	piros
Furatok, B oldal	1 x M25	Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval
Vezérlő- és kijelzőelemek tömítőanyaga	EPDM	Ház tömítésének anyaga	Szilikon (VMQ)
Fedélcsavarok nyomatéka	2.5 Nm	Földelőcsap nyomatéka	7.5 Nm
Külső földelés	M6 földelőcsapok, rozsdamentes acél	Belső földelés	M6 x 10 földelőcsapok, ráhegesztett fedél, rozsdamentes acél
Tömszelence	VG M25 EXE MS	Jelölés	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ °C Db
Tömszelence rögzítési tartomány, max.	18 mm	Tömszelence rögzítési tartománya, min.	10 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²	Felszerelés típusa	Falra szerelés
Felületi minőség	Tükröpolírozott	Referencia termék	KLIPPON STB 2.1 SS

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Ütésállóság	4 joule a következő szerint: IEC60079-0	Hőmérsékleti osztályok	T4, T5, T6
Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)		

Anyagadatok

Felületi minőség	Tükröpolírozott	Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
------------------	-----------------	-----------	--------------------------

Általános adatok

Szín	Natúr	Védelmi osztály	IP54, IP66
Színskála (hasonló)	Not specified		

Ház

Alapanyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Furatok, B oldal	1 x M25
-----------	--------------------------	------------------	---------

Standard jellemzők

Változat	Ex-jóváhagyással ellátott házak vezérlő és kijelző elemekkel	Referencia termék	KLIPPON STB 2.1 SS
----------	--	-------------------	------------------------------------

Besorolások


ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



Klippon CS POK 122209 - 4 - LcBmprLgBmpg

- Actuating and Illuminating
- B: Button
- I: Illuminated button
- L: Lamp
- o: NO
- m: NC and NO
- e: NC
- g: Green
- r: Red
- e: Emergency Stop
- p: Push
- k: Key
- 3: Positions of the
- Drilling design
- Dimensions
- Enclosure Range
- POK (Polyester)
- K (Aluminium)
- STB (Stainless Steel)
- Product Name
- Control Station
- Brand Name
- Klippon®