

**A kép illusztráció**

A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acéلبól készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettség osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

**Általános rendelési adatok**

Változat	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Rendelési szám	<a href="#">1569030000</a>
Típus	VG 29-K68
GTIN (EAN)	4008190142872
Qty.	20 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méreték és tömegek

Magasság	41 mm	Magasság (coll)	1.6142 inch
Hossz	52 mm	Hossz, inch	2.0472 inch
Nettó tömeg	34.8 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260 - BS 17	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260 - BS 17
Tanúsító intézet	DNV, UL, cULus		

## Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	25 mm	Kábel külső átmérője, min.	18 mm
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Meghúzási nyomaték	9 Nm
Szilikon	Nem	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.59 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	42 mm	AF mérete	42 mm
Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Kábelcsavarzat	PG
Alapanyag	Poliamid 6	Tömítőbetét	CR
Külső menet	PG 29	Menet hossza	11 mm
Zárt anya nyomatéka, max.	10.50 Nm	Rögzítőanya nyomatéka, min.	8.50 Nm
Protection class (UL)	Type 4X	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	9.50 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	8.50 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	9.50 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, max.	9.50 Nm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VG 29-K68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	SKMU PG29-K GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1698230000</a>	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, PG 29, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190884765	
Qty.	50 ST	

## Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

## Általános rendelési adatok

Típus	GWDR PG29-NP	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1719600000</a>	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, PG 29, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190352868	
Qty.	50 ST	

## Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

**Tartozékok****Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR PG29-PO	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1719500000</a>	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, PG 29, Polietilén
GTIN (EAN)	4008190352769	
Qty.	50 ST	