


**WQB A/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, fekete, 24 A, Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 20.42 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1578970000</a>                                                                                                                  |
| Típus          | WQB A/4                                                                                                                                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190119522                                                                                                                               |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                                                    |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 2.5 mm   | Mélység (coll)   | 0.0984 inch |
| Magasság    | 23.5 mm  | Magasság (coll)  | 0.9252 inch |
| Szélesség   | 20.42 mm | Szélesség (coll) | 0.8039 inch |
| Nettó tömeg | 1.16 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                     |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -5 °C...25 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 70 °C          |                     |               |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|           |             |      |        |
|-----------|-------------|------|--------|
| Alapanyag | Ónozott réz | Szín | fekete |
|-----------|-------------|------|--------|

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |                      |                     |                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa                                     | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                  |                     |                    |

## Méretek

|                    |         |               |       |
|--------------------|---------|---------------|-------|
| Raszter mm-ben (P) | 5.10 mm | TS 35 eltolás | 32 mm |
|--------------------|---------|---------------|-------|

## Névleges adatok

|                     |       |               |      |
|---------------------|-------|---------------|------|
| Névleges feszültség | 800 V | Névleges áram | 24 A |
|---------------------|-------|---------------|------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 4 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |