

## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ne használja a terméket új fejlesztésekhez

## Product image



Hüvelyes csatlakozók rugós rendszerrel vezetékek csatlakoztatásához 3,50 mm-es osztással. Az egységeken hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

## Általános rendelési adatok

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat                  | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 180°, Húzórugós csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz |
| Rendelési szám            | <a href="#">1691210000</a>                                                                                                                                           |
| Típus                     | BLZF 3.50/12/180F SN BK BX                                                                                                                                           |
| GTIN (EAN)                | 4008190329754                                                                                                                                                        |
| Qty.                      | 50 Darab                                                                                                                                                             |
| Termékadatok              | IEC: 320 V / 14.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14                                                                                            |
| Csomagolás                | Doboz                                                                                                                                                                |
| Szállítás állapota        | Ez a termék már nem kapható.                                                                                                                                         |
| Elérhető eddig:           | 2025-09-30T00:00:00+02:00                                                                                                                                            |
| Alternatív rendelési szám | <a href="#">32025010704MEZ BK BX</a>                                                                                                                                 |

## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 21.9 mm | Mélység (coll)   | 0.8622 inch |
| Magasság    | 13 mm   | Magasság (coll)  | 0.5118 inch |
| Szélesség   | 49 mm   | Szélesség (coll) | 1.9291 inch |
| Nettó tömeg | 11.33 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

|                                            |                                         |                    |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Termékcsalád                               | OMNIMATE Jel - BL/SL 3.50 sorozat       |                    |                             |
| Csatlakozás típusa                         | Terepi csatlakozás                      |                    |                             |
| Vezetékcsatlakozás-technika                | Húzórugós csatlakozás                   |                    |                             |
| Raszter mm-ben (P)                         | 3.50 mm                                 |                    |                             |
| Raszter inch-ben (P)                       | 0.138 "                                 |                    |                             |
| Vezeték kimeneti irány                     | 180°                                    |                    |                             |
| Pólusszám                                  | 12                                      |                    |                             |
| L1, mm                                     | 38.50 mm                                |                    |                             |
| L1, inch                                   | 1.516 "                                 |                    |                             |
| Sorok száma                                | 1                                       |                    |                             |
| Érintkezősorok száma                       | 1                                       |                    |                             |
| Névleges keresztmetszet                    | 1.5 mm²                                 |                    |                             |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint    | Ujjak számára biztonságos               |                    |                             |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint      | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |                             |
| Védelmi osztály                            | IP20, teljesen felszerelve              |                    |                             |
| Térfogati ellenállás                       | ≤5 mΩ                                   |                    |                             |
| Kódolható                                  | Igen                                    |                    |                             |
| Csupaszolási hossz                         | 10 mm                                   |                    |                             |
| Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, min. | 0.15 Nm                                 |                    |                             |
| Meghúzási nyomaték csavaros peremhez, max. | 0.2 Nm                                  |                    |                             |
| Csavarhúzó éle                             | 0,4 x 2,5                               |                    |                             |
| Csavarhúzó éle, standard                   | DIN 5264-A                              |                    |                             |
| Dugaszolási ciklusok                       | 25                                      |                    |                             |
| Dugaszolási erő/pólus, max.                | 7 N                                     |                    |                             |
| Húzóerő / pólus, max.                      | 5 N                                     |                    |                             |
| Tightening torque                          | Forgatónyomaték típusa                  | Screw flange       |                             |
|                                            | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.15 Nm<br>max. 0.2 Nm |

## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Anyagjellemzők

|                                            |                            |                                         |         |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Szigetelőanyag                             | PBT                        | Szín                                    | fekete  |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 9011                   | Szigetelőanyag csoport                  | IIIa    |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                      | Szigetelési ellenállás                  | ≥ 108 Ω |
| Moisture Level (MSL)                       |                            | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0     |
| Érintkező anyaga                           | Cu-ötvözet                 | Érintkező felület                       | ónozott |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete   | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C  |
| Tárolási hőmérséklet, max.                 | 70 °C                      | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C  |
| Üzemi hőmérséklet, max.                    | 100 °C                     | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -30 °C  |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.    | 100 °C                     |                                         |         |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                  |                        |                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 14.5 A            |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 10 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40 °C)                                         | 12 A              |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)                                    | 8 A                    | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 320 V             |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 160 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 160 V             |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 2.5 kV                 | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2.5 kV            |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2.5 kV                 | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1 s mit 100 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 165.00 mm |
| VPE szélesség | 116.00 mm | VPE magasság  | 84.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                       |                                    |          |                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.13 mm <sup>2</sup>               |          |                     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 1.5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 28                             |          |                     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 16                             |          |                     |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 1.5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.2 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 1.5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 1 mm <sup>2</sup>                  |          |                     |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 1.5 mm <sup>2</sup>                |          |                     |
| Szigetelés külső átmérője, max.                       | 2.90 mm                            |          |                     |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø             | 2.4 mm x 1.5 mm                    |          |                     |
| Rögzíthető vezeték                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus    | finom huzalozás     |
|                                                       |                                    | névleges | 0.5 mm <sup>2</sup> |

## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                    |                      |                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm             |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/16 OR</a> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm             |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/10</a>    |
| érvéghüvely                        | Típus                | finom huzalozás            |
|                                    | névleges             | 0.75 mm <sup>2</sup>       |
| Csupaszolási hossz                 | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm             |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,75/16 W</a> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm             |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,75/10</a>   |
| érvéghüvely                        | Típus                | finom huzalozás            |
|                                    | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>          |
| Csupaszolási hossz                 | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm             |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,0/16D R</a> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm             |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,0/10</a>    |
| érvéghüvely                        | Típus                | finom huzalozás            |
|                                    | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>        |
| Csupaszolási hossz                 | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm             |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,5/10</a>    |

Hivatkozási szöveg

A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |                                                            |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA                                                        | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1461395 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V          |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 26                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 14         |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                     |                |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (UR)                                            | UR                                                         | Tanúsítvány száma (UR)                                  | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059)        | 10 A                                                       | Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059)        | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 14 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                             |             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága | Standard    | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint                                    |
|                             | Teszt       | eredetjelölés, típusazonosítás, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, raszter, anyagtípus, SEV tanúsítvány, CSA tanúsítvány |
|                             | Kiértékelés | elérhető                                                                                                                            |
|                             | Teszt       | UL tanúsítvány                                                                                                                      |
|                             | Kiértékelés | a csomagcímkén                                                                                                                      |
|                             | Teszt       | tartósság                                                                                                                           |
|                             | Kiértékelés | átadva                                                                                                                              |

## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                                             |                |                                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                            | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.99 szakasz |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 28/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 28/19                   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 16/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 16/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz                                                          |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,2 kg                                                                                                |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 28/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 28/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                                                                                |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                |                                                                                                       |                             |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,4 kg                                                                                                |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 16/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 16/19                   |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz                                                          |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥5 N                                                                                                  |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 28/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 28/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥10 N                                                                                                 |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | H05V-U0.2                   |
|                                                             |                |                                                                                                       |                             |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥20 N                                                                                                 |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | H05V-U0.5                   |
|                                                             |                |                                                                                                       |                             |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥40 N                                                                                                 |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | H05V-U1.5                   |
|                                                             |                |                                                                                                       |                             |

## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|             |                                  |           |
|-------------|----------------------------------|-----------|
|             | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-K1.5 |
|             | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 16/1  |
|             | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 16/19 |
| Kiértékelés | átadva                           |           |


## Fontos megjegyzés

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |


## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## Product image




## Dimensional drawing




## Graph



## Graph



## Graph



## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Húzásmentesítők



Gyakori terhelésváltásokhoz: a „vonóhorog” dugaszcsatlakozók kapcsolódásához.

A húzásmentesítés ennél többre képes, mint pusztán a vezetékek tehermentesítése:

egyszerűen pattintsa a dugaszra, és

- kötegelje a vezetékeket
- vezesse a kábeleket
- használja segédeszközként az összekötéshez és leválasztáshoz

Nem okoz sérülést a csatlakozási pontokon, átlátható és rendezett huzalozás, a kezelése pedig egyszerű.

Felhasználói előnyök: tartós ipari nehézcsatlakozók zord ipari környezetben, kényelmes kezeléssel, ami növeli a rendszer elérhetőségét.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BL 3.50 ZE03 BK BX         | Változat                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1627820000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, fekete, Pólusszám: 3       |
| GTIN (EAN)     | 4008190202552              |                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                   |
| Típus          | BL 3.50 ZE08 BK BX         | Változat                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1627830000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, fekete, Pólusszám: 8       |
| GTIN (EAN)     | 4008190202576              |                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                   |
| Típus          | BL 3.50 ZE03 OR BX         | Változat                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1629680000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, narancssárga, Pólusszám: 3 |
| GTIN (EAN)     | 4008190202569              |                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                   |
| Típus          | BL 3.50 ZE08 OR BX         | Változat                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1629690000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, narancssárga, Pólusszám: 8 |
| GTIN (EAN)     | 4008190202583              |                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                   |

## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BL SL 3.5 KO OR            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1693430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190867447              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |
| Típus          | BL SL 3.5 KO SW            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1610100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190187637              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |


## BLZF 3.50/12/180F SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmüller.com

## Ellendarab

## SL 3.50/180




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/12/180 3.2SN OR... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1604870000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 180°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190111427              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                       |

## SL 3.50/135F



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 3.50/12/135F 3.2SN O... | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1643430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 12, 135°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4008190282196              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                       |
| Qty.           | 36 ST                      |                                                                                                                                        |