

ZQV 2.5N/2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Változat	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
Rendelési szám	1693800000
Típus	ZQV 2.5N/2 GE
GTIN (EAN)	4008190883621
Qty.	60 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2021-12-31T00:00:00+01:00
Alternatív termék	ZQV 2.5N/2

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0.9055 inch
Magasság	9.4 mm	Magasság (coll)	0.3701 inch
Szélesség	2.8 mm	Szélesség (coll)	0.1102 inch
Nettó tömeg	1.25 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Dugaszolt	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Igen
-----------------	-----------	---	------

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	5.10 mm
--------------------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	24 A
---------------	------

Általános

Pólusszám	2
-----------	---

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörni. A keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültséget. A feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk. A 10 pólusnál hosszabb keresztösszekötések gyárilag nyers, vágott éllel rendelkeznek.
------------------	---

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		