

## ZQV 2.5N/3 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Változat           | W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A |
| Rendelési szám     | <a href="#">1693810000</a>        |
| Típus              | ZQV 2.5N/3 GE                     |
| GTIN (EAN)         | 4008190883645                     |
| Qty.               | 60 Darab                          |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.      |
| Elérhető eddig:    | 2021-12-31T00:00:00+01:00         |
| Alternatív termék  | <a href="#">ZQV 2.5N/3</a>        |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 23 mm   | Mélység (coll)   | 0.9055 inch |
| Magasság    | 14.4 mm | Magasság (coll)  | 0.5669 inch |
| Szélesség   | 2.8 mm  | Szélesség (coll) | 0.1102 inch |
| Nettó tömeg | 1.48 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60            | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130           |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                                                     |           |                     |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa                                     | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen      |                     |                    |

## Méretek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 5.10 mm |
|--------------------|---------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 24 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 3 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörni. A keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültséget. A feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk. A 10 pólusnál hosszabb keresztösszekötések gyárilag nyers, vágott éllel rendelkeznek. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Műszaki adatok****Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |