


**CB 160/4,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

CB kábelkötők kábelek és jelölések rögzítéséhez.

- Kifejezetten alkalmasak CLI M, SFX, WKM és WKS kábeljelölők rögzítéséhez
- IEC 62275: 2006-nak megfelelő
- Törésálló poliamid PA 6.6, UL-94 szerinti V2 éghetőségi osztály

**Általános rendelési adatok**

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Változat       | Kábelkötők, 4,5 x 160 mm, Poliamid 66, 220 N |
| Rendelési szám | <a href="#">1723540000</a>                   |
| Típus          | CB 160/4,5 NC                                |
| GTIN (EAN)     | 4008190366247                                |
| Qty.           | 100 Darab                                    |

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E317499                     |

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 1.3 mm | Mélység (coll)   | 0.0512 inch |
| Magasság    | 160 mm | Magasság (coll)  | 6.2992 inch |
| Szélesség   | 4.5 mm | Szélesség (coll) | 0.1772 inch |
| Nettó tömeg | 1.02 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...85 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Szerelőanyagok

|                                    |        |                                    |             |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------|
| UV-álló                            | Nem    | Újra megnyitáshoz                  | Nem         |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2    | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 85 °C       |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | Halogén                            | Nem         |
| Kábelátmérő, max.                  | 40 mm  | Alapanyag                          | Poliamid 66 |
| Szakítószilárdság                  | 220 N  | Kötegelési átmérő, max.            | 38 mm       |
| Szakítószilárdság                  | 49 lbf | Kötegelési átmérő, min.            | 2.5 mm      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

