
Adatlap


# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Product image






A kép illusztráció

Hüvelyes csatlakozók húzókengyeles csavaros csatlakozással, 3,50 mm osztással rendelkező vezetékekhez. Az egységeken hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

### Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 270°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz |
| Rendelési szám | 1639580000 |
| Típus | BL 3.50/13/270 SN OR BX |
| GTIN (EAN) | 4008190277130 |
| Qty. | 36 Darab |
| Termékadatok | IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 8 A / AWG 28 - AWG 14 |
| Csomagolás | Doboz |

# Adatlap

## BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |

### Méretek és tömegek

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mélység | 22.45 mm | Mélység (coll) | 0.8839 inch |
| Magasság | 12 mm | Magasság (coll) | 0.4724 inch |
| Szélesség | 45.5 mm | Szélesség (coll) | 1.7913 inch |
| Nettó tömeg | 12.5 g | | |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | | |
|---|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül | |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC | |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig | 0,558 kg CO2 eq. |

### System Parameters

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Termékcsalád | OMNIMATE Jel - BL/SL 3.50 sorozat | | | |
| Csatlakozás típusa | Terepi csatlakozás | | | |
| Vezetékcsatlakozás-technika | Csavaros csatlakozás | | | |
| Raszter mm-ben (P) | 3.50 mm | | | |
| Raszter inch-ben (P) | 0.138 " | | | |
| Vezeték kimeneti irány | 270° | | | |
| Pólusszám | 13 | | | |
| L1, mm | 42.00 mm | | | |
| L1, inch | 1.654 " | | | |
| Sorok száma | 1 | | | |
| Érintkezősorok száma | 1 | | | |
| Névleges keresztmetszet | 1.5 mm² | | | |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos | | | |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva | | | |
| Védelmi osztály | IP20, teljesen felszerelve | | | |
| Térfogati ellenállás | ≤5 mΩ | | | |
| Kódolható | Igen | | | |
| Csupaszolási hossz | 6 mm | | | |
| Biztosítócsavar | M 2 | | | |
| Csavarhúzó éle | 0,4 x 2,5 | | | |
| Csavarhúzó éle, standard | DIN 5264 | | | |
| Dugaszolási ciklusok | 25 | | | |
| Dugaszolási erő/pólus, max. | 7 N | | | |
| Húzóerő / pólus, max. | 5 N | | | |
| Tightening torque | Forgatónyomaték típusa | Wire connection | | |
| | Usage information | Meghúzási nyomaték | min. | 0.2 Nm |
| | | | max. | 0.25 Nm |

# Adatlap

## BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Anyagjellemzők

| | | | |
|---|---|---|---|
| Szigetelőanyag | PBT | Szín | narancssárga |
| Színskála (hasonló) | RAL 2000 | Szigetelőanyag csoport | IIIa |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200 | Moisture Level (MSL) | |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkező felület | ónozott | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C | Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -30 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 100 °C |

### Névleges adatok IEC szerint

| | | | |
|---|---|---|---|
| szabvány szerint tesztelve | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 12 A |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 10 A | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 10 A |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 8 A | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 320 V |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2.5 kV | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2.5 kV |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 2.5 kV | Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s mit 100 A |

### Csomagolás

| | | | |
|---|---|---|---|
| Csomagolás | Doboz | VPE hosszúság | 136.00 mm |
| VPE szélesség | 106.00 mm | VPE magasság | 67.00 mm |

### Csatlakoztatható vezetékek

| | |
|---|---|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.08 mm² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Tömör, min. H05(07) V-U | 0.2 mm² |
| Tömör, max. H05(07) V-U | 1.5 mm² |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0.2 mm² |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K | 1.5 mm² |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm² |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 1.5 mm² |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0.2 mm² |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 1.5 mm² |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø | 2,4 mm x 1,5 mm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rögzíthető vezeték | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | finom huzalozás | |
| | | névleges | 0.5 mm² | |
| | érvéghüvely | Csupaszolási hossz | névleges | 8 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H0,5/12 OR | |

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Csupaszolási hossz | névleges 6 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H0,5/6 |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | finom huzalozás |
| | | névleges | 0.75 mm² |
| | érvéghüvely | Csupaszolási hossz | névleges 8 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H0,75/12 W |
| | | Csupaszolási hossz | névleges 6 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H0,75/6 |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | finom huzalozás |
| | | névleges | 1 mm² |
| | érvéghüvely | Csupaszolási hossz | névleges 8 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H1,0/12 GE |
| | | Csupaszolási hossz | névleges 6 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H1,0/6 |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | finom huzalozás |
| | | névleges | 0.25 mm² |
| | érvéghüvely | Csupaszolási hossz | névleges 8 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H0,25/10 HBL |
| | | Csupaszolási hossz | névleges 5 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H0,25/5 |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | finom huzalozás |
| | | névleges | 0.34 mm² |
| | érvéghüvely | Csupaszolási hossz | névleges 8 mm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | H0,34/10 TK |
| Hivatkozási szöveg | A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P), Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani. | | |

### CSA névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intézet (CSA) | CSA | Tanúsítvány száma (CSA) | 154685-1318353 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 10 A | Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 10 A |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 28 | Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 14 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. | | |

### UL 1059 névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Intézet (UR) | UR | Tanúsítvány száma (UR) | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
| Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 8 A | Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 8 A |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 28 | Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 14 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. | | |

### Típusvizsgálatok

| | | |
|---|---|---|
| Teszt: Jelölések tartóssága | Standard | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint |
| | Teszt | eredetjelölés, típusazonosítás, SEV tanúsítvány, CSA tanúsítvány |
| | Kiértékelés | elérhető |
| | Teszt | tartósság |

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Kiértékelés | átadva | |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN IEC 60512 szabvány, 7. rész, 5 / 05.94 szakasz | |
| | Teszt | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel | |
| | Kiértékelés | átadva | |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet | Standard | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.99 szakasz | |
| | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | tömör, 0,2 mm² |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | sodrott 0,2 mm² |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | tömör, 1,5 mm² |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | sodrott 1,5 mm² |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 28/1 |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 28/19 |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 16/1 |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 16/19 |
| | Kiértékelés | átadva | |
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata | Standard | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz | |
| | Követelmény | 0,2 kg | |
| | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 28/1 |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 28/19 |
| | Kiértékelés | átadva | |
| | Követelmény | 0,3 kg | |
| | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | 2 × AWG 24/1 |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel |
| | Kiértékelés | átadva | |
| | Követelmény | 0,4 kg | |
| | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | tömör, 1,5 mm² |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | sodrott 1,5 mm² |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 16/7 |
| | Kiértékelés | átadva | |
| Kihúzási vizsgálat | Standard | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz | |
| | Követelmény | ≥5 N | |
| | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 28/1 |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 28/19 |
| | Kiértékelés | átadva | |
| | Követelmény | ≥10 N | |
| | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | 2 × AWG 24/1 |
| | | Vezető típusa és keresztmetszete | 2 × AWG 24/19 érvéghüvellyel |
| | Kiértékelés | átadva | |
| | Követelmény | ≥40 N | |

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-U1.5 |
| | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-K1.5 |
| | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 16/7 |
| Kiértékelés | átadva | |

### Fontos megjegyzés

| | |
|---|---|
| IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
| Megjegyzések | • Additional variants on request<br>• Gold-plated contact surfaces on request<br>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm<br>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm<br>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1<br>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4<br>• P on drawing = pitch<br>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.<br>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load<br>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |


# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok


### Dimensional drawing




### Graph




### Graph



# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.
A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során
A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni.
A Weidmüüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.
A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.
Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | BL SL 3.5 KO OR | Változat |
| Rendelési szám | 1693430000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190867447 | |
| Qty. | 100 ST | |
| Típus | BL SL 3.5 KO SW | Változat |
| Rendelési szám | 1610100000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190187637 | |
| Qty. | 100 ST | |


# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SLD 3.50/90F




Kétrétegű tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással. A csatlakozó nyitott, zárt és peremes kivitelben kapható. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. Kartondobozba csomagolva.

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SLD 3.50/26/90F 3.2SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1633920000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 26, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190258375 | |
| Qty. | 10 ST | |

### SL 3.50/135F




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/135F 3.2SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1643440000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190282202 | |
| Qty. | 30 ST | |

### SL-SMT 3.5/180G Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/180G 1.5... | Változat |
| Rendelési szám | 1753092001 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/ THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248130993 | |
| Qty. | 50 ST | |

### SL 3.50/90F




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/90F 3.2SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1607150000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190066321 | |
| Qty. | 50 ST | |

### SL 3.50/180F



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/180F 3.2SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1607610000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190129071 | |
| Qty. | 50 ST | |


# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SL-SMT 3.5/90F Box




Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/90F 3.2S... | Változat |
| Rendelési szám | 1842190000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/ THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248353545 | |
| Qty. | 30 ST | |

### SL-SMT 3.5/180LF Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/180LF 3.... | Változat |
| Rendelési szám | 1842650000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248354016 | |
| Qty. | 30 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/180LF 1.... | Változat |
| Rendelési szám | 1804810000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248268832 | |
| Qty. | 30 ST | |

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SL-SMT 3.5/180F Box




Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/180F 3.2... | Változat |
| Rendelési szám | 1842880000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/ THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248354344 | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 30 ST | |

### SL-SMT 3.5/90LF Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/90LF 3.2... | Változat |
| Rendelési szám | 1841960000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, |
| GTIN (EAN) | 4032248353316 | 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 30 ST | |

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SL-SMT 3.5/180G Box




Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/180G 3.2... | Változat |
| Rendelési szám | 1842420000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/ THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248353774 | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |

### SLD 3.50/90G




Kétrétegű tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással. A csatlakozó nyitott, zárt és peremes kivitelben kapható. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. Kartondobozba csomagolva.

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SLD 3.50/26/90G 3.2SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1633690000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 26, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190258146 | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| Qty. | 10 ST | |

### SLD 3.50V/180G



Kétrétegű, lépcsőzetes tűs érintkezősor hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztásnál. Zárt és peremes aljzatos kivitelben kaphatók. A dugaszokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SLD 3.50V/26/180G 4.5S... | Változat |
| Rendelési szám | 1699000000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 26, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190888831 | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 10 ST | |

### SL 3.50/90




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/90 3.2SN OR ... | Változat |
| Rendelési szám | 1597320000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190015305 | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |

### SL 3.50/180G



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/180G 3.2SN O... | Változat |
| Rendelési szám | 1604580000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190185510 | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |


# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SL 3.50/180




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/180 3.2SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1604880000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190123079 | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |

### SL 3.50/90G




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/90G 3.2SN OR... | Változat |
| Rendelési szám | 1605180000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190151119 | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |

### SL 3.50/90



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/90 4.5SN BK ... | Változat |
| Rendelési szám | 1615390000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190053475 | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |

### SL 3.50/90G




Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/90G 4.5SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1615500000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190056209 | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |

### SL 3.50/180



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/180 4.5SN BK... | Változat |
| Rendelési szám | 1615990000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN) | 4008190064679 | hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 50 ST | |


# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SL 3.50/180G



Tűs érintkezősorok hullámforrasztáshoz 3,50 mm-es osztással
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy dőlt (135°) a NYÁK-hoz viszonyítva
- Ház változat: peremes aljzat (F)
- Kartondobozba csomagolva (BX)
- Tűs érintkezősor, kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL 3.50/13/180G 4.5SN B... | Változat |
| Rendelési szám | 1616110000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 4.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4008190067519 | |
| Qty. | 50 ST | |

### SL-SMT 3.5/90G Box



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.
- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

#### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/90G 3.2S... | Változat |
| Rendelési szám | 1841740000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN) | 4032248353095 | |
| Qty. | 50 ST | |

# BL 3.50/13/270 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

### SL-THR 3.5/135F



Magas hőmérsékleteknek ellenálló tűs kapocsléc, 3,50 mm-es raszterrel.

- A dugaszolási irány párhuzamos (90°), egyenes 180° vagy ferde (135°) a PCB-hez képest
- Készülékház változatok: zárt oldal (G), csavaros karima (F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhető forraszkarima (RF)
- SMT-folyamathoz optimalizálva
- 3,2 mm-es csaphossz – univerzális minden forrasztási eljáráshoz
- 1,5 mm-es csaphossz – reflow-forrasztási módszerekhez optimalizálva
- Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelű ( RL) csomagolás
- A tűs kapocsléc kódolható

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SL-SMT 3.50/13/135F 3.2... | Változat |
| Rendelési szám | 1003630000 | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/ THR-forrasztott csatlakozással, 3.50 mm, Pólusszám: 13, 135°, |
| GTIN (EAN) | 4032248700257 | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| Qty. | 30 ST | |