

## VT SF 0/12 MC NE RT V0


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Változat       | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, piros |
| Rendelési szám | <a href="#">1752110003</a>                                         |
| Típus          | VT SF 0/12 MC NE RT V0                                             |
| GTIN (EAN)     | 4032248002931                                                      |
| Qty.           | 800 Darab                                                          |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 3.2 mm | Mélység (coll)   | 0.126 inch  |
| Magasság    | 12 mm  | Magasság (coll)  | 0.4724 inch |
| Szélesség   | 3.2 mm | Szélesség (coll) | 0.126 inch  |
| Nettó tömeg | 0.17 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                            |                               |                  |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfeleléségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma      | Bölcsőtől a kapuig            | 0.002 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                         |                                                                                             |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 2                                                                                           |           |
| Nyomtatás típusa                        | üres                                                                                        |           |
| Szélesség                               | 3.2 mm                                                                                      |           |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                                                                                         |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 120 °C                                                                                      |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -50 °C                                                                                      |           |
| Szín                                    | piros                                                                                       |           |
| Halogén                                 | Nem                                                                                         |           |
| Alapanyag                               | Poliamid 66                                                                                 |           |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája                                                                          | MultiCard |
| Címkemező mérete                        | 12 x 3.2 mm                                                                                 |           |
| Javasolt iparágak                       | Közlekedéstechnika, Berendezés                                                              |           |
| kompatibilis nyomtató                   | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |           |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -50...120 °C                                                                                |           |

## Vezeték és kábeljelölők

|                                         |                            |                              |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|
| Halogén                                 | Nem                        | Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 0.25 mm <sup>2</sup>       | Vezeték külső átmérő, max.   | 1.6 mm              |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 1.2 mm                     | Vezeték külső átm.           | 1.2 - 1.6 mm        |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup> |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

