

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz. A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek. A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG H (HDC felezett tömszelence), Tömszelencék, egyenes, PG 16, 7.5 mm, OD min. 8.5 - OD max. 15 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1656410000
Típus	KV 16-M
GTIN (EAN)	4008190409425
Qty.	10 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	10.5 mm	Magasság (coll)	0.4134 inch
Szélesség	10 mm	Szélesség (coll)	0.3937 inch
Nettó tömeg	12.23 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	15 mm	Kábel külső átmérője, min.	8.5 mm
O-gyűrű	NBR	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Menetemelkedés	1.41 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	22 mm	AF 2. méret	22 mm
AF mérete	22 mm	Védelmi osztály	IP65
Kábelcsavarzat	PG, PG 16	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítőbetét	NBR	Tömítés	NBR
Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	7.5 mm	Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	10 mm
Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	12.5 mm	Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	15 mm
Külső menet	PG 16	Menet hossza	7.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		