

**HDC 06B TOLU 1PG13G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 13,5 |
| Rendelési szám | <a href="#">1670500000</a>                                                                                                                                            |
| Típus          | HDC 06B TOLU 1PG13G                                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190431587                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                                               |

## HDC 06B TOLU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Magasság    | 52 mm | Magasság (coll)  | 2.0472 inch |
| Szélesség   | 43 mm | Szélesség (coll) | 1.6929 inch |
| Nettó tömeg | 120 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Vegyszerállóság

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fűróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Méretetek

|                   |         |                  |       |
|-------------------|---------|------------------|-------|
| Kábelbevezetés    | menetes | C ház szélessége | 43 mm |
| Ház teljes hossza | 60 mm   | B ház magasság   | 52 mm |

## HDC 06B TOLU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Verzió

|                              |                                |                                |                   |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Kábelbevezetések mérete      | PG 13,5                        | Felső rész/alsó rész/fedél     | felső rész        |
| Fedél                        | burkolat nélkül                | Meghúzási nyomaték             | 1.2 Nm            |
| Felső kábelbevezetések száma | 1                              | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                 |
| Ház kivitele                 | Felső kábelbemenet,<br>Dugóház | Rögzítőrendszer kivitele       | Hosszanti kengyel |
| Kivitel                      | Standard                       | Telepítési szerkezeti méret    | 3                 |
| Kábelbevezetés               | menetes                        | Típus                          | Dugó              |
| Szorítós változat            | Végrögzítő                     | Tömítés                        | tömítés nélkül    |
| Belső menet                  | PG 13,5                        | Szín (RAL)                     | RAL 7035          |
| BG                           | 3                              | Suitable for ModuPlug®         | Nem               |

## Általános adatok

|                    |              |                    |                         |
|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Meghúzási nyomaték | 1.2 Nm       | Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   |
| Felületi minőség   | Porbevonatos | Védelmi osztály    | IP65, bedugva           |
| ENT házak          | Nem          | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 06B TOLU 1PG13G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**



## HDC 06B TOLU 1PG13G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többbrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 06B DMDL 1LB           | Változat                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1665210000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Fedél házfelsőrészhez, Hosszanti kengyel, Standard, |
| GTIN (EAN)     | 4008190421915              | Kábelbevezetések mérete: none                                                                                                  |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                |