

VG M50 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgaréz, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségű osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG K (standard műanyag tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Rendelési szám	1772340000
Típus	VG M50 - K 68
GTIN (EAN)	4032248130009
Qty.	10 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Magasság	53 mm	Magasság (coll)	2.0866 inch
Hossz	71 mm	Hossz, inch	2.7953 inch
Nettó tömeg	94.6 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -40 °C...100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (UL)	E-199260 - BM 19	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (cULus)	E-199260 - BM 19
Tanúsító intézet	DNV, UL, cULus		

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	38 mm	Kábel külső átmérője, min.	30 mm
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Meghúzási nyomaték	8 Nm
Szilikon	Nem	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Igen
Szabványok	EN/IEC 62444	AF 1. méret	60 mm
AF mérete	60 mm	Védelmi osztály	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6
Tömítőbetét	CR	Külső menet	M 50
Menet hossza	18 mm	Zárt anya nyomatéka, max.	20.00 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, min.	7.50 Nm	Megjegyzés: védettség osztály	Az IP66 védettség csak a menetes csatlakozókhoz használt tömítőgyűrűkkel lehetséges. Tömítőgyűrű nélkül a menetes csatlakozók védettsége csak IP54.
Protection class (UL)	Type 4X	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	8.50 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	7.50 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	18.00 Nm
Rögzítőanya nyomatéka, max.	8.50 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-14-08-01

VG M50 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Műanyag záróanyák, szürke



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M50 - K GR	Változat
Rendelési szám	1772500000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 50, 8 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248130245	
Qty.	10 ST	

Neoprén lapos tömítés - GWDR NP



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	GWDR M50-NP	Változat
Rendelési szám	1736280000	GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 50, Neoprén
GTIN (EAN)	4008190956073	
Qty.	20 ST	

Polietilén lapos tömítés - GWDR PO



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Tartozékok**Általános rendelési adatok**

Típus	GWDR M50-PO	Változat
Rendelési szám	1777980000	GWDR PO (lapos tömítés - polietilén), Tömítőgyűrű, M 50, Polietilén
GTIN (EAN)	4032248158249	
Qty.	50 ST	